

# Eaton 5E Gen2 UPS

700 – 2200VA



Eaton 5E Gen2는 가정과 사무실 환경 모두에서 중요한 애플리케이션을 위한 효율적이고 저렴한 전원 보호 기능을 제공합니다.

## 전원 보호

- Eaton 5E Gen2 UPS는 전력 손실로부터 애플리케이션과 데이터를 보호합니다.
- 더블-부스트 자동 전압 조절(AVR) 기술은 정전 시 배터리 전력을 절약하기 위해 그리드 변동(저전압 및 과전압)을 조절합니다.
- 넓은 제품 범위는 많은 IT 장치의 전력 요구를 충족합니다.
- 자동 재시작 기능을 통해 배터리가 완전히 방전된 후 주 전원이 복구되면 UPS가 자동으로 재시작됩니다.

## 완벽한보호

- 컴퓨터, 워크스테이션, 주변 기기
- 인터넷 라우터, NAS 장치
- 텔레비전, 게임 콘솔 및 기타 전력 소모가 많은 장치
- 홈 보안 장치
- POS(Point-of-Sale) 시스템, 발권기

## 쉬운 통합

- 최대 1200VA의 팬리스 설계로 주거 환경에서 조용한 작동을 보장합니다.
- 컴팩트 한 하우징으로 가정이나 사무실에서 쉽게 통합할 수 있습니다.
- PC에서 UPS를 쉽게 관리할 수 있습니다(USB 모델):
  - 안전한 시스템 종료를 위해 Windows/MacOS/Linux 전원 관리와 자동으로 통합됩니다.
  - Eaton UPS Companion 소프트웨어를 사용하여 에너지 사용량을 분석하고 UPS 매개변수를 관리합니다.



## 안심

- 수십 년간의 경험과 높은 품질 기준으로 신뢰할 수 있는 선도적인 제조사: 최신 국제 안전 표준에 따라 외부 기관(TUV)으로부터 CE 인증 획득.
- 24시간 내내 배터리 스탠바이 가능:
  - 5E Gen2 배터리는 영구적으로 충전됩니다(꺼진 상태에서).
  - UPS는 주 전원 없이 시작할 수 있습니다(콜드 스타트).
  - 자동 배터리 테스트 및 배터리 교체 알림.
- 3년 보증으로 안심할 수 있습니다.

# Eaton 5E Gen2 UPS

- 1 - 상태 LED가 있는 ON/OFF 버튼
- 2 - USB 통신 포트



3a - 일반 고정 코드  
3b - 일반 콘센트

4a - IEC 인풋 소켓  
4b - IEC 콘센트

기술적 사양	700 USB	1200 USB	1600 USB	2200 USB
정격 (VA/W)	700VA/360W	1200VA/660W	1600VA/900W	2200VA/1200W
<b>전기적 특성</b>				
토폴로지	Line-interactive			
공칭 인풋 전압	220 - 240 V			
배터리 미사용시 인풋 전압	140 - 300 V			
아웃풋 전압	230V (adjustable to 220V/230V/240V)			
인풋 주파수 범위	50 / 60 Hz (45 - 65 Hz working range)			
<b>연결</b>				
아웃풋 연결	2 일반 콘센트	6 IEC C13 콘센트	6 IEC C13 콘센트	6 IEC C13 콘센트
<b>배터리</b>				
PC 1대의 전형적인 백업 시간	14 min	40 min	42 min	52 min
PC 2대의 전형적인 백업 시간	5 min	15 min	19 min	32 min
PC 3대의 전형적인 백업 시간	-	6 min	8 min	17 min
PC 4대의 전형적인 백업 시간	-	-	-	10 min
배터리 관리	지속 배터리 재충전, cold start			
<b>통신</b>				
통신 포트	1 USB port			
Eaton UPS Companion 소프트웨어	eaton.com/downloads 에서 이용 가능			
<b>작동 조건, 표준 및 승인</b>				
작동 온도	0 to 40°C			
소음 수준	< 25dBA	<25dBA (라인 모드) <40dBA (배터리 또는 AVR 모드)		
인증	CE, CB report			
규격	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; T3			
<b>치수 D x H x W / 무게</b>				
UPS 치수 (mm)	288x148x100	330x180x133		
UPS 무게 (kg)	4.3	8.2	8.9	10.0
<b>고객 서비스 &amp; 지원</b>				
보증	3 years			

\* 백업 시간은 대략적이며 장비, 구성, 배터리 수명, 온도 등에 따라 달라질 수 있습니다.

부품 번호	700 USB	1200 USB	1600 USB	2200 USB
EA 모델	5E700UD-KR	5E1200UI-KR	5E1600UI-KR	5E2200UI-KR

지속적인 제품 개선을 위해 모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.