

## Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) UPS 3S Mini 36W DC



# UPS Eaton 3S Mini

Continuidade do serviço garantida para o equipamento conectado durante falhas de energia, graças a uma UPS DC acessível e compacto que alimenta routers de Internet, câmaras IP, assistentes pessoais e controladores Smart.



### Projetado para o manter conectado

Mantenha o seu equipamento essencial conectado (gateway de Internet, câmara IP, controlador Smart-home, assistente pessoal, etc..) e a funcionar, no evento de uma falha de energia.

Mantenha a capacidade de controlar remotamente os seus dispositivos conectados, sem perdas de energia (câmaras de IP).

Proteção contra sobretensão através de um circuito interno.

### Adaptável

Faça a sua seleção a partir de 4 tensões de saída compatíveis com qualquer necessidade crítica de aplicação de energia e 4 tipos de conectores de saída, que se adaptem aos seus requisitos de equipamento.

### Simples

Indicador LED de leitura fácil com informações sobre a tensão de saída selecionada e capacidade de bateria restante.

Função de arranque a frio disponível para 3S Mini como banco de bateria.

### Compacta e silenciosa

3S Mini substitui a alimentação de corrente fornecida com o seu dispositivo, para garantir a proteção da energia sem equipamentos adicionais.


O design super compacto, silencioso e elegante assegura que a 3S Mini se integra perfeitamente no ambiente do seu lar ou local de trabalho.

# EATON


Powering Business Worldwide

# UPS Eaton 3S Mini


## DC-liitinadapterit



- 1 Botão ligar/desligar
- 2 4 LEDs com definições de tensão de saída ou capacidade de bateria restante.
- 3 Cabo de entrada
- 4 Cabo de saída



## Tempos de execução típicos



## Especificações técnicas

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tensão de entrada          | 90-264V AC  |
| Frequência de entrada      | 50/60 Hz  |
| Tensão/Amperes da saída    | 9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/2,4 A - 19 V/1,89 A                           |
| Ligação de saída           | Adaptadores de barril (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35) |
| Potência                   | 36 W  |
| Tipo de bateria            | Li-Ion  |
| Capacidade da bateria      | 3,7 V/2200 mAh x 2  |
| Dimensões da UPS L x A x P | 95,5 x 30 x 136 mm  |
| Peso da UPS                | 0,4 kg  |
| Temperatura operacional    | 0 - 35 °C   |
| Segurança                  | IEC 62477-1, marcação CE, relatório CB                                  |
| EMC                        | IEC 62040-2   |
| Garantia                   | 2 anos  |

## Modelos

|                 |                 |             |
|-----------------|-----------------|-------------|
| Artigo          | 3SM36           | 3SM36BS     |
| Cabo de entrada | Schuko (FR/DIN) | BS1363 (UK) |

As alterações aos produtos, as informações contidas neste documento e os preços são reservados; assim como erros e omissões. Apenas as confirmações de pedidos e a documentação técnica da Eaton são vinculativas. As fotografias e imagens também não garantem uma disposição específica ou funcionalidade. A sua utilização sob qualquer outra forma está sujeita à aprovação prévia da Eaton. O mesmo se aplica às marcas registadas (especialmente Eaton, Moeller e Cutler-Hammer). Aplicam-se os termos e condições da Eaton, conforme mencionado nas páginas de internet da Eaton e nas confirmações de encomenda da Eaton.

**Eaton**  
EMEA Headquarters  
Route de la Longeraie 7  
1110 Morges, Suíça  
Eaton.eu

© 2021 Eaton  
Todos os direitos reservados  
Publicação n.º PA153012PT  
Outubro 2021

Eaton é uma marca registada.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.