

Eaton 5L UPS

600/800/1000VA



1000VA

600VA / 800VA

EATON รุ่น 5L 600/800/1000VA
เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภท Line Interactive

เทคโนโลยี Line Interactive ด้วยราคาสบายๆ

- ปกป้องข้อมูลและอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเกิดกรณีไฟฟ้าดับหรือคุณภาพไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน
- ด้วยระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) ทำให้เครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น Eaton 5L สามารถทำงานได้แม้ไฟตกหรือไฟเกินโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
- คุณภาพเยี่ยมในราคาประหยัด

ไว้ใจได้ด้วยมาตรฐานจาก - Eaton

- ใช้แบตเตอรี่ได้ตลอดเวลา: เครื่องสำรองไฟฟ้า Eaton 5L สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยแบตเตอรี่ โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก (Cold Start)
- เครื่องสำรองไฟฟ้า Eaton 5L ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าในสายส่งข้อมูล (อินเตอร์เน็ต/แฟกซ์) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสายโทรศัพท์
- มั่นใจกับการรับประกันถึง 2 ปี

การใช้งานอย่างสะดวกสบาย

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างง่ายดาย (คอมพิวเตอร์, HD TV, อินเทอร์เน็ตเกตเวย์) ด้วยเต้ารับแบบ universal ที่สนับสนุนปลั๊กแบบ NEMA 5-15P และ Schuko
- ติดตั้งสะดวกด้วยขนาดกระทัดรัด
- สามารถควบคุม UPS ได้จากคอมพิวเตอร์
- ซอฟต์แวร์สั่งปิดเครื่องสามารถใช้งานได้กับ OS เกือบทุกประเภทเพื่อความปลอดภัยในการสั่งปิดเครื่องและง่ายต่อการดูแลการทำงานของ UPS
- UPS มาพร้อมกับพอร์ต USB และสายเคเบิลสั่งงานเพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต USB

สุดยอดการป้องกันอุปกรณ์

- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
- อุปกรณ์เก็บข้อมูลจากเครือข่าย
- จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์ในจุดจำหน่ายสินค้า



ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย สมอ.



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 5L UPS

- 1 LED
- 2 On / Off button
- 3 USB port
- 4 Fixed input cord 5-15P
- 5 Data line protection
- 6 4 outlets
Supports NEMA 5-15P and Schuko



600VA / 800VA



1000VA

- 1 LED
- 2 On / Off button
- 3 USB port
- 4 Fixed input cord 5-15P
- 5 Data line protection
- 6 6 outlets
Supports NEMA 5-15P and Schuko
- 7 Circuit breaker

ข้อมูลทางเทคนิค	600 USB	800 USB	1000 USB
กำลังไฟฟ้า (VA/W)	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W
รูปแบบ	Tower		
ข้อมูลทางไฟฟ้า			
เทคโนโลยี	Line interactive		
Input voltage ranges เมื่อไม่ได้ใช้แบตเตอรี่	160V - 290V		
Output voltage	230V		
Output frequency	Auto sensing, 50Hz default		
Data line surge protection (internet/tel/fax)	มี		
การเชื่อมต่อ			
Input	BS1363 fixed cord	IEC C14 (Input cord IEC C13 - BS1363 is provided)	
Outputs	(2) Universal Outlets	(4) Universal Outlets	
แบตเตอรี่			
Typical backup times for 1 PC*	16 นาที	16 นาที	30 นาที
Typical backup times for 2 PC*	5 นาที	5 นาที	11 นาที
Typical backup times for 3 PC*	1 นาที	1 นาที	7 นาที
Battery management	แบตเตอรี่แบบรีชาร์จได้, สามารถเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องรอไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายหลัก		
Power management			
Communication ports	USB port		
Software	Winpower		
สภาพการใช้งานและมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง			
อุณหภูมิที่เครื่องสามารถใช้งานได้	0-40°C		
ระดับเสียง	<40db		
การรับรองมาตรฐานสากล	EN62040-2, EN61000-4		
ผู้รับรองมาตรฐานในประเทศไทย	สมอ.		
ขนาด (ลึกxสูงxกว้าง)/น้ำหนัก			
ขนาด (มม.)	278 x 100 x 140		359 x 139 x 191
น้ำหนัก (กก.)	4.3	5.1	8.9
การบริการหลังการขาย			
การรับประกัน	2 ปี		

* ระยะเวลาการสำรองไฟเป็นการประมาณ โดยจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์, อายุแบตเตอรี่, อุณหภูมิ และอื่นๆ

รุ่น	600 USB	800 USB	1000 USB
Part Number	5L600TH	5L800TH	5L1000TH

ติดต่อเรา
บริษัท อีตัน อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 4 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : + 66 (0) 2575 0530
Eaton Service Call Center : 098-265-3800
E-mail : EatonIDCSupport@eaton.com
www.eaton.co.th