

Les embrayages Reman sont maintenant disponibles en modèles à couple supérieur

Maintenant disponibles en modèles à régime nominal de 1850 et 2050 lb-pi, les embrayages remis à neuf Eaton sont parfaits pour les acheteurs préoccupés par les prix. Remis à neuf selon des normes rigoureuses à l'aide de composants d'origine Eaton à 100 %, ces embrayages sont conçus pour une grande durabilité et un fonctionnement impeccable.

Embrayages Reman d'Eaton

- Maintenant disponibles avec un couple de 1850 et 2050 lb-pi
- Remis à neuf à l'aide de pièces d'origine Eaton
- Effort sur la pédale réduit de 50 %
- Garantie nationale

Avantages des embrayages Reman Solo

- Ajustement de l'embrayage constant et butée de débrayage qui garde sa position
- Indicateur d'usure bien visible
- Déflecteur de contaminants complet qui protège contre les débris
- Butée de débrayage à double graisseur Zerk

Avantages des embrayages Easy Pedal

- Kwik-Adjust assure un accès et un ajustement rapides
- Séparateur Positive Pin



EATON

Powering Business Worldwide

APPUYÉ PAR LE SOUTIEN
Roadranger

Embrayages remis à neuf

Service intensif

						Remis à neuf		
	Diamètre des cannelures – Nombre	Ouverture de l'alésage du volant-moteur	Nombre de ressorts/type d'amortisseur	Couple de l'embrayage en lb-pi (doit égaler ou dépasser le couple moteur)	Garniture	Solo®	Easy Pedal®	
15,5 po	2 po – 10	7 po	8	1400	4		108391-81MO	
					Organique		108391-82MO	
		10 po	9 (Mack et Volvo 11L et 13L)	7	1650	4	109700-74MO	108391-74MO
					1750	4	109700-61MO	108935-61MO
					1650	6		108935-91MO
					1700	4	109700-82MO	108935-82MO
					1860	6	109700-20MO	108935-20MO†
2050	6	109700-25MO†	108935-25MO†					
	Diamètre des cannelures – Nombre	Ouverture de l'alésage du volant-moteur	Nombre de ressorts/type d'amortisseur	Couple de l'embrayage en lb-pi (doit égaler ou dépasser le couple moteur)	Garniture	Solo	Easy Pedal	
14 po	2 po – 10	7 po	8	1000	3		108034-61MO	
				1150	Organique		108034-82MO	
				1400	4		108050-59MO	

† Nouveaux numéros de pièces, septembre 2016

Service moyen

						Remis à neuf	
	Diamètre des cannelures – Nombre	Nombre de disques	Type d'amortisseur	Couple de l'embrayage en lb-pi (doit égaler ou dépasser le couple moteur)	Garniture	Ajustement automatique	Ajustement manuel
Course normale course du palier : 0,500 po à 0,560 po	1,75 po – 10	1	8/course libre	620	3SB	109400-5MO	107683-5MO
			7 + 1	800	Organique		107237-16MO
	1,75 po – 10	2**	7 + 1	860	3 filtres	109500-10MO	107237-10MO
			7 + 1	860	3SB	109500-22MO*	
2,0 po – 10	2**	7 + 1	1000	4SB	109504-24MO		
	Diamètre des cannelures – Nombre	Nombre de disques	Type d'amortisseur	Couple de l'embrayage en lb-pi (doit égaler ou dépasser le couple moteur)	Garniture	Ajustement automatique	Ajustement manuel
Course réduite course du palier : 0,410 po à 0,470 po	1,75 po – 10	1	8/course libre	620	3SB	109404-5MO	
			7 + 1	860	3 filtres	109503-10MO	

Remarque : Les caractéristiques et spécifications qui figurent dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et représentent les capacités maximales du logiciel et des produits lorsque toutes les options ont été installées. Bien que tout soit mis en œuvre pour offrir une information exacte, Eaton ne peut garantir qu'elle soit complète, correcte ou exacte, et n'endosse aucune responsabilité pour toute erreur ou omission possible. Les caractéristiques et les fonctions peuvent varier selon les options choisies.

Eaton, Fuller, Roadranger, Solo, UltraShift et Fuller Advantage sont des marques déposées d'Eaton. Toutes les marques de commerce et tous les logos et droits d'auteur sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

APPUYÉ PAR LE SOUTIEN

Roadranger

Pour toute question concernant les spécifications ou pour obtenir de l'aide, composez le 1 800 826-HELP (4357) ou visitez le site Web www.eaton.com/roadranger. Au Mexique, composez le 001 800 826-4357.

Roadranger : Eaton et ses partenaires de confiance offrent les meilleurs produits et services de l'industrie, vous permettant ainsi de passer plus de temps sur la route.

Eaton
Groupe de véhicule
13100 E Michigan Avenue
Galesburg, MI 49053 États-Unis
1 800 826-HELP (4357)
www.eaton.com/roadranger

© Eaton, 2016
Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.
CLSL1304 0916