

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**Best if used by****APPLICATION**

TSC Epoxy Sealing Compound is designed for use only with Crouse-Hinds TMCX Series, TTC Series and Capri ADE Series cable fittings.

INSTRUCTION FOR USE

- Determine amount of compound required for the installation by referring to IF 1184 or the cable gauge and sizer supplied with TMCX and TTC and to the 1840263 notice for ADE series.
- Remove compound from tube(s).

Note: If ends of compound appear hard or crusty, cut with knife to expose fresh compound.

- Mix the compound by folding and kneading until resulting mixture is a uniform green color (approximately 3 minutes) without streaks.
- Apply compound as outlined in the instruction sheet supplied with fitting (working life is approximately 30 minutes at 68°F/20°C. Working life decreases at elevated temperatures).

Note: Approved for use only with Crouse-Hinds TMCX Series, TTC Series and Capri ADE Series cable fittings.

TSC Sealing Compound, Epoxy Putty, Crouse-Hinds Epoxy Stick

Eaton's Crouse-Hinds Division
1201 Wolf Street
Syracuse, NY 13208 USA
(866) 764-5454



WARNING: Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction.

Causes eye irritation.

Avoid breathing dust or fumes. Wash hands thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves. Wear protective gloves, clothing, eye and face protection as required by Section 8 of SDS.

If on skin: Wash with plenty of soap and water. **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Take off contaminated clothing and wash before reuse.

If exposed or concerned, if eye irritation persists or if skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

TSC RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ ÉPOXYDE

Mode d'installation et d'entretien

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE**A utiliser avant****APPLICATION**

La résine d'étanchéité époxyde TSC est conçue pour être utilisée seulement avec les raccords des séries TMCX et TTC de Crouse-Hinds, et les raccords de la série ADE de Capri.

INSTRUCTION

- Déterminer la quantité de résine nécessaire à l'installation en se rapportant à l'IF1184 ou la règle calibre fournie avec le TMCX et TTC et à la notice 1840263 pour la série ADE.
- Enlever la résine du tube.

Nota: si une partie de la résine est dure et séchée, couper cette partie au moyen d'un couteau.

- Mélanger la résine en la malaxant jusqu'à ce que le mélange soit d'une couleur verte uniforme sans rayures (environ 3 minutes).
- Appliquer la résine de la manière indiquée sur la notice d'instruction qui accompagne le raccord. (La résine commence à durcir au bout de 30 minutes à 68°F / 20°C ou en moins de temps à des températures élevées).

Nota: résine approuvée pour être utilisée seulement avec les raccords des séries TMCX et TTC de Crouse-Hinds, et les raccords de la série ADE de Capri.

Mastic d'étanchéité TSC, mastic époxy, bâton de mastic époxy Crouse Hinds

Eaton's Crouse-Hinds Division
1201 Wolf Street
Syracuse, NY 13208 USA
(866) 764-5454



ATTENTION: Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque une irritation oculaire.

Évitez de respirer la poussière ou la fumée. Lavez-vous bien les mains après les manipulations. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Portez des gants de protection. Portez des vêtements protecteurs et des gants, et protégez-vous les yeux et le visage, comme indiqué à la section 8 de la fiche signalétique de sécurité.

En cas de contact avec la peau: Lavez abondamment à l'eau et au savon. **En cas de contact avec les yeux:** Rincez prudemment à l'eau pendant quelques minutes. Le cas échéant, et s'il est facile de le faire, enlevez les lentilles de contact. Continuez de rincer. Enlevez les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser.

En cas de contact ou de doute, si irritation oculaire persiste ou en cas d'irritation ou de démangeaisons cutanées: Consultez un médecin.

Jetez le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Preferiblemente usar antes del

APLICACIÓN

El Compuesto de sellado Epoxy TSC está diseñado para usarse solo con la serie Crouse-Hinds TMCX, serie TTC y accesorios de cable de serie Capri ADE.

INSTRUCCIONES DE USO

- Determine la cantidad de compuesto necesario para la instalación al consultar el IF 1184 o el medidor o calibrador del cable suministrado con TMCX y TTC y el aviso 1840263 para serie ADE.
- Retire el compuesto del(los) tubo(s).

Nota: Si una parte del compuesto parece pesada o crujiente, córtela con un cuchillo para exponer el compuesto fresco.

- Mezcle el compuesto al doblar y amasar hasta que la mezcla tenga un color verde uniforme (aproximadamente 3 minutos) sin rayas.
- Aplique el compuesto como se señala en la hoja de instrucciones suministrada con los accesorios (la vida útil es de aproximadamente 30 minutos en 68 °F / 20 °C. La vida útil disminuye en temperaturas elevadas).

Nota: Aprobado para usarse solo con la serie Crouse-Hinds TMCX, serie TTC y accesorios de cable de serie Capri ADE.

Compuesto de sellado TSC, masilla epoxy, vara de masilla epoxy Crouse Hinds

Eaton's Crouse-Hinds Division
1201 Wolf Street
Syracuse, NY 13208 USA
(866) 764-5454



ADVERTENCIA: Causa irritación en la piel. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Causa irritación en los ojos.

Evite respirar polvo o humos. Lávese las manos minuciosamente después del manejo. No se debe permitir ropa de trabajo contaminada fuera del lugar de trabajo. Use guantes de protección. Use guantes de protección, ropa de trabajo, protección de vista y rostro según se requieren por el Artículo 8 de SDS.

En caso de contacto con la piel: Lávese con abundante jabón y agua. **En caso de contacto con los ojos:** Enjuáguese cuidadosamente con agua por varios minutos.

Retírese los lentes de contacto, si los lleva y resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagándose. Sáquese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar.

Si estuvo expuesto o está preocupado, si la irritación en los ojos persiste o si ocurre irritación en la piel o salpullido: Obtenga asistencia/atención médica.

Elimine el contenido/el recipiente conforme a las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on information and tests we believe to be reliable. The accuracy or completeness thereof are not guaranteed. In accordance with Crouse-Hinds' "Terms and Conditions of Sale," and since conditions of use are outside our control, the purchaser should determine the suitability of the product for his intended use and assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur les informations et les essais que nous croyons fiables. L'exactitude ou l'exhaustivité de celle-ci ne sont pas garanties. Conformément aux "termes et conditions de vente" de Crouse-Hinds ou de Capri et des conditions d'emploi hors de notre contrôle, l'acheteur doit déterminer la pertinence du produit pour son usage et assume tous les risques, en aucun cas, la responsabilité de ne pourra être engagée au titre d'un quelconque dommage immatériel spécial, fortuit ou consécutif.

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en informaciones y pruebas que consideramos confiables.

No se garantiza que las mismas sean precisas o estén completas. En conformidad con los "Términos y condiciones de venta" de Crouse-Hinds y dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, el comprador debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad con relación al mismo.

Eaton's Crouse-Hinds Division
1201 Wolf Street
Syracuse, New York 13208 • USA

Capri SAS 36-40 rue des Fontenils
41600 NOUAN LE FUZELIER, FRANCE
Tel: +33 (0) 820 820 195

IF 1207
Revision 5
Revised 11/15
Supercedes 06/15