



伊頓資料中心解決方案

資料中心規模					
產品線		超大型資料中心 Hyper Scale ≥2,000 機櫃	主機代管 Co-location 500~2,000 機櫃	中大型企業級機房 Enterprise 20~500 機櫃	中小企業機房 SMB/CIFS 1~20 機櫃
不斷電系統 UPS	9395	825~1100 kVA	●	●	
		250~550 kVA		●	
	9395P	600~1200 kVA	●	●	
		300~600 kVA		●	
	93PR	300~1200 kVA	●	●	
		125~200 kVA		●	●
		25~75 kVA			●
	93E	100~400 kVA		●	
	93ET	20~80 kVA		●	●
9PX	3~11 kVA			●	
靜態轉換開關 STS	100~1250A	●	●	●	
匯流排 Busway	CE & UL	●	●		
機櫃 Rack	27U,42U,45U,48U	●	●	●	●
精密配電櫃 PPM	主迴路：70-225A 分路：32A	●	●	●	
機櫃配電單元 ePDU	12~48A	●	●	●	●
自動切換開關 eATS	12~24A			●	●
軟體 Software	VCOM	●	●	●	
	VPM		●	●	
	IPM			●	●
空調 Cooling	By request	●	●	●	
微型資料中心 MDC 2.0 (iCube)	單櫃，排櫃			●	●

產品不斷完善更新，所有參數指標可能會發生變化，恕不另行通知。



伊頓飛瑞慕品股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北 新北市 221 汐止區沙崙路二段114號 / TEL: (02) 6614-2000 FAX: (02) 6614-2296
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214
高雄 高雄市 802 希雅區希雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099
eaton.com/tw ©2021 年 伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912

經銷商：

TW-DC001 (2110v1.0)

Data Center Solutions

伊頓資料中心 解決方案



伊頓資料中心解決方案

Eaton Data Center Solutions

隨著資料量快速的增加，以及5G、IoT (物聯網) 和 VR (虛擬實境)等科技的興起，基礎設施對資料中心行業的發展至關重要。作為承載大量資料的載體，資料中心的設施必須穩定可靠地運行，為此，資料中心需要穩定可靠的電源，不僅將電源的影響降到最低，而且配電系統故障對資料業務，也為安全、方便和智慧的資料儲存、通訊、處理和未來發展奠定基礎。

電氣安全

伊頓擁有六種方法將電弧事故的可能性降到最低。

追求更高電氣效率

伊頓的高效解決方案包含無變壓器架構 UPS，高效變壓器，母線分配系統，先進的監控系統。

虛擬化

伊頓透過其智慧動力管理軟體 IPM 使 IT 負載遷移所造成的影響最小。

永續發展的資料中心

伊頓能設計永續發展的資料中心，同時也提供全球領先的可持續發展的產品標準 SMaRT 認證的產品。

提高溫度以節省空調成本

伊頓的氣流管理系統支援資料中心高溫設計。

模組化資料中心

伊頓的工程服務已經和許多大型企業合作設計及應用模組化資料中心。

