




Con *easyID*™, localice rápidamente los fusibles abiertos



Fusibles ATR con indicador led

Descripción del producto:

Los fusibles y portafusibles con indicador *easyID*, serie Bussmann™, utilizan tecnología de diodos emisores de luz (LED) para indicar que el fusible se ha abierto, lo cual facilita su localización en los tableros de fusibles ubicados debajo del panel de instrumentos del vehículo.

Los fusibles de navaja, con indicador son la opción ideal para el reemplazo de fusibles de forma rápida y sencilla. Los tipos de fusibles más populares (ATR, ATC, ATM, Maxi™, FMX) están disponibles en las clasificaciones nominales más comunes para comodidad del usuario.

Los fusibles ATR son los fusibles más modernos que ahorran espacio y se usan en los vehículos más nuevos; mientras que los fusibles ATC se usan en automóviles y camiones ligeros, tanto nuevos como antiguos.

Los fusibles ATM se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones relacionadas con vehículos OEM último modelo.

Los fusibles Maxi se utilizan para proteger circuitos en arneses de cables (generalmente se encuentran dentro del cofre del vehículo en el tablero de fusibles, cerca de la batería) y se utilizan cada vez más en vehículos nacionales y algunos importados.

Los fusibles Female Maxi (FMX) se utilizan en vehículos último modelo y están disponibles en las clasificaciones de amperaje más populares.

Características y ventajas

- Disponibles en tamaños y amperajes nominales más populares para cubrir las necesidades más comunes de reemplazo de fusibles.
- Los portafusibles con indicador utilizan fusibles comunes de navajas, ATM y ATC.
- Código de colores universal que facilita la combinación con fusibles tradicionales sin indicador.
- Los paquetes oferta, surtidos y los kits de servicio proporcionan opciones de empaque populares para maximizar las ventas al menudeo.
- El empaque de especialidad (negro) ayuda a que los fusibles destaquen como la mejor opción en cualquier entorno de ventas al menudeo.

Paquetes de venta al menudeo de fusibles de un solo amperaje, con indicador led easyID


Número de catálogo	Amps.	Color	Código de Barras UPC	Paquete unitario		Caja para anaquele		Caja principal	
				Cant.	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	Cant.	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	Cant.	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)
BP/ATR-10ID	10	Rojo	051712742283	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATR-15ID	15	Azul	051712742290	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATR-20ID	20	Amarillo	051712742306	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATR-30ID	30	Verde	051712742313	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-3ID	3	Violeta	051712237796	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-5ID	5	Bronce	051712237819	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-7½ID	7½	Marrón	051712237826	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-10ID	10	Rojo	051712237833	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-15ID	15	Azul	051712237840	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-20ID	20	Amarillo	051712237857	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-25ID	25	Transparente	051712237864	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-30ID	30	Verde	051712237871	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-35ID	35	Azul-verde	051712237888	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATC-40ID	40	Anaranjado	051712237895	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATM-3ID	3	Violeta	051712237901	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATM-5ID	5	Bronce	051712237925	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATM-7½ID	7½	Café	051712237932	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATM-10ID	10	Rojo	051712237949	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATM-15ID	15	Azul	051712237956	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATM-20ID	20	Amarillo	051712237963	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATM-25ID	25	Transparente	051712237970	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/ATM-30ID	30	Verde	051712237987	2	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/MAX-20ID	20	Amarillo	051712237994	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/MAX-30ID	30	Verde	051712238007	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/MAX-40ID	40	Anaranjado	051712238014	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/MAX-50ID	50	Rojo	051712238021	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/MAX-60ID	60	Azul	051712238038	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/MAX-70ID	70	Bronce	051712238045	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/MAX-80ID	80	Natural	051712238052	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/MAX-100ID	100	Violeta	051712238991	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	3.82" x 1.88" x 2.88"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/FMX-20ID	20	Azul	051712283731	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	2.88" x 1.88" x 3.82"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/FMX-30ID	30	Rosa	051712283748	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	2.88" x 1.88" x 3.82"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/FMX-40ID	40	Verde	051712283755	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	2.88" x 1.88" x 3.82"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/FMX-50ID	50	Rojo	051712283762	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	2.88" x 1.88" x 3.82"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"
BP/FMX-60ID	60	Amarillo	051712283779	1	3.72" x 1.77" x 0.58"	5	2.88" x 1.88" x 3.82"	120	12.00" x 12.00" x 4.13"

Paquetes de venta al menudeo de fusibles de diferente amperaje, con indicador led easyID

Número de catálogo	Descripción	Contenido	UPC
BP/ATR-AID	Surtido de fusibles ATR	(1) ATR-10, (1) ATR-15, (2) ATR-20, (1) ATR-30	051712742276
BP/ATC-AID	Surtido de fusibles ATC	(1) ATC-10, (1) ATC-15, (1) ATC-20, (1) ATC-25, (1) ATC-30	051712238205
ATC-ID-SK	Kit de servicio de fusibles ATC	(6) ATC-5, (6) ATC-10, (6) ATC-15, (6) ATC-20, (6) ATC-25, (6) ATC-30	051712238229
BP/ATM-AID	Surtido de fusibles ATM	(1) ATM-5 (1) ATM-10, (1) ATM-15, (1) ATM-20, (1) ATM-25, (1) ATM-30	051712238212
ATM-ID-SK	Kit de servicio de fusibles ATM	(6) ATM-5, (6) ATM-10, (6) ATM-15, (6) ATM-20, (6) ATM-25, (6) ATM-30	051712238236

Portafusibles con indicador led easyID para fusibles de navajas

Número de catálogo	Volts/amps., máx.	Alambre de plomo	UPC
ATM-FHID	32 V / 20 A	#16	051712238083
ATC-FHID	32 V / 20 A	#16	051712238069
MAX-FHID	32 V / 20 A	#6	051712514545



Indicador LED



Eaton
 1000 Eaton Boulevard
 Cleveland, OH 44122
 United States
 Eaton.com
 División Bussmann
 Poniente 148 núm. 933
 Industrial Vallejo
 Ciudad de México, 02300
 Eaton.mx/bussmannseries
 © 2018 Eaton
 Todos los derechos son reservados.
 Impreso en México.
 Publicación núm. 5085-spanish
 Octubre de 2018

Eaton, Bussmann, easyID y Maxi son marcas comerciales de Eaton registradas en Estados Unidos y otros países. No se permite el uso de las marcas comerciales de Eaton sin el previo consentimiento por escrito de Eaton.

Para mayor información, llame al **800-8-FUSEMX (387369)** o entre a: **Eaton.mx/bussmannseries**

Siganos en nuestras redes sociales para conocer la información más reciente de nuestros productos y de soporte.

