

Fusibles fotovoltaicos, 10 x 85 mm, 1,500 V_{CD}



Descripción

Los fusibles fotovoltaicos, 10 x 85 mm, serie Bussmann™ de Eaton, están diseñados específicamente para proteger cadenas fotovoltaicas.

Características

- Son compatibles con los portafusibles CHPV15L85, serie Bussmann de Eaton (consulte la hoja de datos núm. 10628).
- Tienen certificaciones IEC y UL.

Clave de catálogo

- PV-(Amps)A10F85L, por ejemplo, PV-15A10F85L

Información técnica

- Tensión nominal: 1,500 V_{CD}
- Corriente nominal: 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 12, 15, 16, 20, 25 y 30 A
- Clasificación de interrupción (IR): 30 kA, CD, 1 ms
- Clase operativa: gPV

Normas / Certificaciones

- IEC 60269
- UL 248-19
- Cumplen con la norma RoHS.


Empaque mínimo

- Mínima cantidad por pedido (MOQ): 10 fusibles


Tabla 1. Información técnica

Número de catálogo		Integrales de energía I ² t (A ² s)			Disipación de potencia (W)	
Cilíndrico, fijaciones de 10 mm	Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V _{CD})	Prearco eléctrico	Total a 1,500 V _{CD}	0.8I _n	I _n
PV-2.25A10F85L	2.25	1,500	3	10	1.4	2.4
PV-2.5A10F85L	2.5	1,500	4	10	1.3	2.1
PV-3A10F85L	3	1,500	7	20	1.3	2.2
PV-3.5A10F85L	3.5	1,500	10	20	1.6	2.6
PV-4A10F85L	4	1,500	15	30	1.7	2.8
PV-5A10F85L	5	1,500	33	60	1.7	2.8
PV-12A10F85L	12	1,500	19	240	2.1	3.5
PV-15A10F85L	15	1,500	42	300	2.2	3.6
PV-16A10F85L	16	1,500	48	350	2.1	3.5
PV-20A10F85L	20	1,500	108	800	2.7	4.5
PV-25A10F85L	25	1,500	190	1400	3.4	5.6
PV-30A10F85L	30	1,500	268	1090	4	6.6

Dimensiones - mm



Curvas de corriente-tiempo



Eaton se reserva, sin previo aviso, realizar cambios en los productos, en la información contenida en este documento y en los precios. Solo la confirmación de pedido y la información técnica de Eaton son vinculantes. Las fotografías e imágenes contenidas en este documento no garantizan un diseño o funcionalidad específicos. Su uso en cualquier forma está sujeto a la aprobación previa de Eaton. Lo señalado también es aplicable a las marcas comerciales de Eaton (en especial a Eaton, Moeller y Cutler-Hammer). Los términos y condiciones de Eaton son aplicables como se indica en las páginas de internet de Eaton y en las confirmaciones de pedidos de Eaton.

Eaton
 Melton Road
 Burton-on-the-Wolds
 LE12 5TH, United Kingdom
 www.eaton.com

División Bussmann
 Poniente 148 núm. 933
 Industrial Vallejo
 Ciudad de México, 02300
 Eaton.mx/bussmannseries

© 2021 Eaton
 Todos los derechos son reservados.
 Impreso en México
 Publicación núm. 10658 – BU-XXXXXXX-spanish
 Febrero de 2021



Para mayor información, llame al **800-8-FUSEMX (387369)** o entre a: **Eaton.mx/bussmannseries**

Eaton y Bussmann son marcas comerciales de Eaton registradas en Estados Unidos y otros países. No se permite el uso de las marcas comerciales de Eaton sin el previo consentimiento por escrito de Eaton.

Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Síganos en nuestras redes sociales para conocer la información más reciente de nuestros productos y de soporte.

