

Manija directa para interruptores desconectadores, con fusibles, 600 A y 800A, UL 98

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is OFF.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSIÓN ELÉCTRICA PELIGROSA

- Únicamente personal capacitado y autorizado debe instalar y dar servicio a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión eléctrica adecuado para confirmar que el equipo está desenergizado.
- Antes de energizar este equipo, coloque todos los dispositivos de seguridad, cubiertas y puertas.
- Mantenga un espaciado adecuado entre el cable y las partes energizadas.

El incumplimiento de estas medidas de seguridad podría causar la muerte o lesiones graves.

INTERRUPTORES

RDF600J-2 / RDF600J-3 / RDF600J-4
RDF800L-2 / RDF800L-3 / RDF800L-4

SE USAN CON





MANIJA

DIR-08

Dual dimensions in [mm]
Double dimensions in [mm]
Dimensiones pulg. [mm]

- Attention**
Cannot be removed.
- Attention**
L'obturateur est indémontable après clipsage dans la poignée.
- Atención**
Una vez insertada en la manija, la tapa 4 no puede desmontarse.



MOUNTING INSTRUCTIONS

Switch in O-OFF position

- Handle mounting

- Insert shaft (5) in the switch and adjust length.
- Place (3) on the shaft.
- Mount handle (1) on the shaft.
- The M4 screw is already fixed in the handle 1.
- Clip cover 4 into assembled handle 1.

Note

4 cannot be removed once installed.

MODE OPERATOIRE

Interrupteur en position O

- Montage de la poignée

- Fixer 1 et 3 sur 5 avec vis M4 préinstallée 2 dans 1.
- Clipser 4 sur 1.

Remarque

L'obturateur 4 est indémontable après clipsage sur la poignée.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Interruptor en posición O (OFF)

- Instalación de la manija

- Fijar 1 y 3 sobre 5 con tornillo M4 preinstalado en 1.
- Empujar 4 dentro de 1.

Nota

La tapa 4 no puede desmontarse después de insertarla en la manija.

Padlocking position
Position cadenassage
Posición del candado

