

Reinvergärung SIHA® Tannin flüssig

Original Tannin de Tirage Epernay

SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe ist eine speziell aus Galläpfeln und Edelkastanien extrahierte, homogene Tanninlösung. Reife und Sortengeschmack bei Wein und Sekt werden durch die Anwendung positiv beeinflusst.

Die spezifischen Vorzüge von SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe:

- Verstärkt positiv die Geruchs- und Geschmacksbildung bei der Gärung
- Begünstigt die Entwicklung von Wein und Sekt nach der Gärung
- Bildet zusammen mit SIHA Brillant flüssig Rüttelhilfe ein kompaktes Trubdepot bei der Flaschengärung von Sekt („Methode Champenoise“)

Anwendung

Für die Flaschengärung nach der „Methode Champenoise“ erfolgt erst die Zugabe von Hefe und SIHA Brillant flüssig Rüttelhilfe. Danach wird SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe zugegeben.

Durch ausreichend dimensioniertes Rührwerk sicherstellen, dass vor und während der Abfüllung vollständige Durchmischung der Cuvee erreicht wird.

Üblicherweise werden zum Cuvee 60 ml SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe pro hl zugegeben. Höhere Dosagemengen sollten durch einen entsprechenden Vorversuch exakt ermittelt werden.

Zur besseren Verteilung die abgemessene Menge SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe mit Wein vorverdünnen und danach der Hauptmenge zugeben.

Produkteigenschaften

SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe wird in erster Linie zusammen mit SIHA Brillant flüssig Rüttelhilfe bei der Flaschengärung eingesetzt. Geruchs- und Mousseusbildung werden bei der Gärung positiv verstärkt. Weiterhin wird durch eine Dosage von SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe die Entwicklung und damit Reifung von Wein und Sekt nach der Gärung erreicht.

Durch eine Dosage zusammen mit SIHA Brillant flüssig Rüttelhilfe wird ein kompaktes Trubdepot bei der Flaschengärung von Sekt („Methode Champenoise“) möglich.

Sicherheit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und fachgerechter Verarbeitung von SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe sind keine nachteiligen Wirkungen bekannt.

Weitere Angaben zur Sicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, welches Sie sich jederzeit aktuell auf unserer Homepage herunterladen können.

Lagerung

SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe ist in Plastikflaschen mit Schraubverschluss abgefüllt und kann kühl bei 4 bis max. 10 °C Lagertemperatur ca. 9 Monate gelagert werden. Angebrochene Verpackungseinheiten gut verschließen und innerhalb einer Woche verbrauchen.

Lieferformen

SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe hat die Artikelnummer 66.003 und wird in folgenden Verpackungseinheiten geliefert:

- | | |
|-----------|---------------------------|
| 15 x 1 kg | Plastikflaschen im Karton |
| 4 x 5 kg | Plastikflaschen im Karton |

Geprüfte Qualität

SIHA Tannin flüssig Rüttelhilfe wird während des Herstellungsprozesses laufend auf gleichmäßig hohe Produktgüte überprüft. Strenge Kontrollen erfolgen ferner unmittelbar vor und während der Abfüllung.

Nordamerika
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gebührenfrei: 800 656-3344
(nur innerhalb Nordamerikas)
Tel: +1 732 212-4700

China
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. China
Tel: +86 21 5200-0099

Europa/Afrika/Naher Osten
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Deutschland
Tel: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Deutschland
Tel: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Deutschland
Tel: +49 6704 204-0

Singapur
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapur 508914
Tel: +65 6825-1668

Brasilien
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brasilien
Tel: +55 11 3616-8400

**Für weitere Informationen
kontaktieren Sie uns per E-Mail
unter filtration@eaton.com oder
online unter eaton.com/filtration**

DE
B 2.4.3
12-2016

© 2016 Eaton. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Handelsmarken und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte basieren auf Prüfungen, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch obliegt es der Verantwortung des Benutzers, die Eignung dieser Produkte für seine eigene Anwendung festzustellen. Da die konkrete Verwendung durch Dritte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, übernimmt Eaton keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Auswirkungen einer solchen Verwendung oder die dadurch erzielbaren Ergebnisse. Eaton übernimmt keinerlei Haftung in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte durch Dritte. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als absolut vollständig anzusehen, da weitere Informationen notwendig oder wünschenswert sein können, falls spezifische oder außergewöhnliche Umstände vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden Gesetzen oder behördlichen Bestimmungen.