


XTCE080F, XTCE095F, XTCE115G, XTCE150G, XTCE170G



Dangerous Electrical Current!
 Only skilled qualified persons may carry out the following operations.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
 Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Tension électrique dangereuse !
 Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.



Tensione elettrica: Pericolo di morte!
 Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!
 El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

Электрический ток! Опасно для жизни!
 Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

触电危险!
 只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

Terminations – Anschlussstechnik – Technique de raccordement – Tipi di collegamento
 Técnica de conexión – Техника присоединения – 连接技术



a = 24 mm	XTCE080F XTCE095F	XTCE115G XTCE150G XTCE170G	Single AWG	Double AWG	Nm	lb-in
	mm ²	mm ²				
	–	–	8 – 3/0	8 – 2/0	14	123.9
	1 × (4 – 70)	1 × (10 – 95)				
	2 × (4 – 50)	2 × (10 – 70)				
	1 × (16 – 95)	1 × (16 – 95)				
	2 × (16 – 70)	2 × (16 – 70)				
	2 × (6 × 16 × 0.8)	2 × (6 × 16 × 0.5)				
				3/0	18	160

A1/A2 13/14 21/22	mm ²	AWG	Nm	lb-in
	0.75 – 2.5	14 – 18	1.2	10.6

	XTCEXSBN11 XTCEXBLN11 XTCEXSBNC11	XTCEXSCN11 XTCEXSCNC11	XTCEXFBG20 XTCEXFBG11 XTCEXFBG02	XTCEXFBG40 XTCEXFBG31 XTCEXFBG22	XTCEXFBG22 XTCEXFBG13 XTCEXFBG04	XTCEXFBG11	XTCEXFBG22 XTCEXFBG22
XTCE080F	2 ×	2 ×	–	–	–	–	–
...	2 ×	–	–	–	–	–	1 ×
XTCE170G	2 ×	–	–	–	–	1 ×	–
–	–	2 ×	–	1 ×	–	–	–
–	–	2 ×	1 ×	–	–	–	–