

Fermentation pure SIHA® Tannin liquide

Tannin de Tirage Epernay

SIHA Tannin liquide aide pour le remuage est une solution de tannin homogène préparée à partir de noix de galles et de châtaignes. Son application a une action positive sur le vieillissement et sur les arômes du vin.

Les avantages spécifiques de SIHA Tannin liquide aide pour le remuage :

- Renforcement du développement organoleptique pendant la fermentation
- Amélioration du vieillissement du vin ou du Champagne après la fermentation
- Formation avec SIHA Brillant liquide aide pour le remuage un dépôt compact du trouble lors de la fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle

Application

Pour la fermentation selon la méthode traditionnelle on ajoute en premier les levures et le SIHA Brillant liquide aide pour le remuage puis on additionne SIHA Tannin liquide aide pour le remuage.

L'agitateur doit être bien dimensionné pour garantir une homogénéisation parfaite de la cuvée pendant le tirage.

La dose moyenne d'emploi est de 60 ml de SIHA Tannin liquide aide pour le remuage par hl. Des doses plus importantes doivent être déterminées par des essais préalables.

Pour une meilleure répartition il est conseillé de diluer la quantité de SIHA Tannin aide pour le remuage nécessaire avec du vin, avant de l'incorporer dans la cuvée.

Caractéristiques du produit

On utilise SIHA Tannin liquide aide pour le remuage principalement avec SIHA Brillant liquide aide pour le remuage pour la fermentation en bouteille. Il renforce et améliore les qualités organoleptiques et celles de la mousse. En outre l'addition favorise le vieillissement du vin après fermentation.

L'utilisation simultanée de SIHA Tannin liquide aide pour le remuage et SIHA Brillant liquide aide pour le remuage permet d'obtenir un dépôt compact lors de la fermentation en bouteilles selon la méthode champenoise.

Sécurité

Aucun effet néfaste n'est connu en cas d'utilisation conforme et de mise en oeuvre dans les règles de l'art du produit SIHA Tannin liquide aide pour le remuage.

Vous trouverez d'autres informations de sécurité sur la fiche de données de sécurité CE que vous pouvez télécharger à partir de notre page d'accueil.

Stockage

SIHA Tannin liquide aide pour le remuage est conditionné en bouteilles plastiques à bouchon à vis. Il peut être stocké entre 4 et 10 °C pendant environ 9 mois. Toute unité d'emballage doit être bien refermée et utilisée sous huit jours.

Formats de livraison

SIHA Tannin liquide aide pour le remuage porte la référence 66.003 et peut être livré dans les unités d'emballage suivantes :

15 x 1 kg	bouteilles plastiques dans un carton
4 x 5 kg	bouteilles plastiques dans un carton

Qualité contrôlée

La constance de la qualité élevée du produit SIHA Tannin liquide aide pour le remuage est régulièrement contrôlée durant le processus de fabrication.

Des contrôles supplémentaires très stricts sont réalisés juste avant et pendant l'emballage définitif du produit.

Amérique du Nord
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gratuit : 800 656-3344
(seulement en Amérique du Nord)
Tél : +1 732 212-4700

Europe/Afrique/Proche-Orient
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Allemagne
Tél : +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Allemagne
Tél : +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Allemagne
Tél : +49 6704 204-0

Chine
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Chine
Tél : +86 21 5200-0099

Singapour
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapour 508914
Tél : +65 6825-1668

Brésil
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brésil
Tél : +55 11 3616-8400

**Pour de plus amples informations,
contactez-nous à l'adresse e-mail
suivante : filtration@eaton.com ou
en ligne sur www.eaton.com/filtration**

FR
2 B 2.4.3
12-2016

© 2016 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.



Powering Business Worldwide