



RMQ E-Stop Hätäseis Painike pieni laite, suuri vaikutus

Monipuolinen ratkaisu

RMQ-sarjan uudessa pienessä hätäpysäytyspainikkeessa yhdistyvät toiminnallisuus, turvallisuus ja ainutlaatuinen kompakti muotoilu. E-Stop-hätäpysäytyspainike on innovatiivinen ohjauselementti, joka erottuu muista vastaavista laitteista pienellä koolla ja uudella valaistusjärjestelmällään sekä modernilla muotoilullaan. Se on todistetusti laadukas ja yhteensopiva koko Eatonin tuotevalikoiman kanssa.

Turvallisuutta lisäävä valaistus

Innovatiivinen, 360 asteen valaistun renkaan ansiosta se soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin ja erilaisiin käyttökohteisiin. Se voi toimia merkivalona hätäpysäytyspainikkeen käyttämiselle, koneen tilan ilmaisemiselle tai yksinkertaisesti tyyli-elementtinä. Valaistus lisää painikkeen näkyvyyttä merkittävästi ja parantaa näin myös turvallisuutta. RGB LED -elementin ansiosta valon väriä voi vaihtaa seitsemän eri vaihtoehdon välillä.

Vankkarakenteinen ja turvallinen

Korkea suojausluokka (IP69) takaa sen, että E-Stop-hätäpysäytyspainike on helppo asentaa ja sitä voidaan käyttää lähes kaikissa ympäristöolosuhteissa. Laite on suojattu optimaalisesti sekä vedeltä että pölyltä.

Erittäin monikäyttöinen

Modulaarisuutensa ansiosta pieni E-Stop-hätäpysäytyspainike voidaan yhdistää kaikkiin RMQ-sarjan laitteisiin. Se voidaan myös helposti ja joustavasti integroida useisiin erilaisiin käyttökohteisiin yksinkertaisella yhden käden asennuksella (plug and play). Kattavat hyväksynyt ja sertifikaatit mahdollistavat painikkeen käytön maailmanlaajuisesti.

Täydellinen koko

Pienikokoinen hätäpysäytyspainike on saatavana 22 ja 30 millimetrin asennusreiän halkaisijalla. 30 millimetrin runkokoolla se on noin 30% vakiokomponentteja pienempi ja sopii saumattomasti useimpiin käyttökohteisiin. Se on siis erinomainen ratkaisu edistyksellisiin litteisiin ohjauspaneeliin sekä koneisiin ja muihin sovelluksiin.

Säästä aikaa ja rahaa

Laitteet ovat yhteensopivia koko Eatonin tuotevalikoiman kanssa, minkä ansiosta ne on helppo ja nopea vaihtaa. Painikkeiden suunnittelutyökalun avulla lukuisia erilaisia ohjauselementtejä voidaan yhdistellä ja mukauttaa tarpeen mukaan. Lisäksi suunnittelutyökalu yksinkertaistaa ja nopeuttaa tilaamista, koska kaikki valinnat tallentuvat järjestelmään, josta ne on helppo hakea uudelleen.



EATON

Powering Business Worldwide

RMQ E-Stop

Esimerkkikuvia



Asennushalkaisija	Väri	Valaistus	Palautustapa	Tilausnumero
22 mm	●	ei	vetämällä	M22-PV30 197535
22 mm	●	ei	kiertämällä	M22-PVT30 197536
22 mm	●	kyllä	vetämällä	M22-PVL30 197537
22 mm	●	kyllä	kiertämällä	M22-PVLT30 197538
22 mm	●	ei	vetämällä	M22S-PV30 197539
22 mm	●	ei	kiertämällä	M22S-PVT30 197540
22 mm	●	kyllä	vetämällä	M22S-PVL30 197541
22 mm	●	kyllä	kiertämällä	M22S-PVLT30 197542
30 mm	●	ei	vetämällä	M30-PV30 197543
30 mm	●	ei	kiertämällä	M30-PVT30 197544
30 mm	●	kyllä	vetämällä	M30-PVL30 197545
30 mm	●	kyllä	kiertämällä	M30-PVLT30 197546
30 mm	●	ei	vetämällä	M30S-PV30 197547
30 mm	●	ei	kiertämällä	M30S-PVT30 197548
30 mm	●	kyllä	vetämällä	M30S-PVL30 197549
30 mm	●	kyllä	kiertämällä	M30S-PVLT30 197550

*Mustia laitteita ei saa käyttää hätäpysäytyspainikkeina.

Lyhyesti

Tekniset tiedot

- IP65- ja IP69-suojausluokitus
- Yhteensopiva RMQ-Titan sarjan etulevyyn asennettavien apukoskettimien kanssa.
- Itse-monitoroiva kosketinelementti
- yhden käden asennus
- lisävarusteena RGB LED -valot → 360 asteen valaistu rengas, jonka väri voidaan valita

Vaihtoehdot

- vapautus kiertämällä tai vetämällä
- valorengas tai ilman
- valaistu linssi
- asennushalkaisija 22 mm tai 30 mm
- punainen tai musta

Suunnittelu

- täydellinen koko, kun painikkeen halkaisija on 30 mm
- innovatiivinen valorengas
- korkeus vain 30 mm
- yhdistettävissä sulavasti olemassaolevien koneiden ja sovellusten rakenteeseen

Ominaisuudet

- standardin EN ISO 13850 mukaiset sertifiointit
- hyväksynyt: CE, (UL/CSA/CCC vuonna 2019)
- testattu DIN EN 60947-5-5 -standardin mukaisesti
- TÜV Süd -hyväksyntä

Lisätietoja on saatavilla verkkosivuiltamme Eaton.fi ja painikkeiden suunnittelutyökalussa.

Eaton
Koskelontie 25
02920 Espoo
www.eaton.fi

© 2021 Eaton
Kaikki oikeudet pidätetään
Julkaisunumero FL047006FI
Helmikuu 2021

Pidämme oikeudet muutoksiin, joita tehdään tuotteisiin, tässä dokumentissa oleviin tietoihin ja hintoihin; samoin oikeus virheisiin ja puuttuviin tietoihin. Ainoastaan Eatonin tilausvahvistukset ja tekniset asiakirjat ovat sitovia. Valokuvat ja kuvat eivät myöskään takaa tiettyä suunnittelumallia tai toiminnallisuutta. Niiden käyttäminen missä tahansa muodossa vaatii Eatonin etukäteen annetun hyväksynnän. Samaa sovelletaan tavaramerkkeihin (erityisesti Eaton, Moeller ja Cutler-Hammer). Eatonin ehdot, kuten esitetty Eatonin verkkosivuilla ja Eatonin tilausvahvistuksissa, pätevät.

Eaton on rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.
Sieltä saat myös uusimmat tuotetiedot ja tukimateriaalit.



EATON

Powering Business Worldwide