

Reinigung und Desinfektion SIHA® Steril Spray

Zur Sprühdesinfektion von Korkmaschinen, Füllventilen und -rohren, Auslaufarmaturen und allen sonstigen zugänglichen Teilen an Kellereimaschinen. Keine Korrosionswirkung. SIHA Steril Spray greift Metalle aller Art, Gummi und Kunststoffe, mit Ausnahme von Plexiglas nicht an. Sofort wirksam gegen Schimmelpilze, Hefen und Bakterien.



Gefahren- und Sicherheitshinweise:

H225, H319

P210, P233, P241, P243, P280.60, P337+313, P403+235

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Behälter dicht geschlossen halten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Anwendung

- Sprayer auf SIHA-Sprayflasche fest aufschrauben. Zu behandelnden Teile oder Flächen aus einer Entfernung von 20 – 30 cm einsprühen, so dass ein gleichmäßiger Film entsteht.
- Sollten die zu behandelnden Flächen oder Teile feucht oder nass sein, Anwendung nach ca. 1 Minute wiederholen.
- Anwendung etwa stündlich und nach Arbeitspausen wiederholen.

Sicherheit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und fachgerechter Verarbeitung von SIHA Steril Spray sind keine nachteiligen Wirkungen bekannt.

Weitere Angaben zur Sicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, welches Sie sich jederzeit aktuell auf unserer Homepage herunterladen können.

Lagerung

SIHA Steril Spray kühl und unter Verschluss lagern.

Lieferformen

SIHA Steril Spray hat die Artikelnummer 78.231 und wird in folgenden Verpackungseinheiten geliefert:

- 1 l in der PE-Flasche
- 5 l im PE-Kanister

Verpackungsgruppe II UN Nr. 1170
Lagerklasse 3A (gemäß VCI Konzept 09/93)

Geprüfte Qualität

SIHA Steril Spray wird im Labor regelmäßig auf gleichmäßig hohe Produktqualität und technische Funktionskriterien überprüft.

Nordamerika
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gebührenfrei: 800 656-3344
(nur innerhalb Nordamerikas)
Tel: +1 732 212-4700

China
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. China
Tel: +86 21 5200-0099

Europa/Afrika/Naher Osten
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Deutschland
Tel: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Deutschland
Tel: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Deutschland
Tel: +49 6704 204-0

Singapur
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapur 508914
Tel: +65 6825-1668

Brasilien
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brasilien
Tel: +55 11 3616-8400

**Für weitere Informationen
kontaktieren Sie uns per E-Mail
unter filtration@eaton.com oder
online unter eaton.com/filtration**

DE
B 7.5.3
03-2017

© 2016 Eaton. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Handelsmarken und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte basieren auf Prüfungen, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch obliegt es der Verantwortung des Benutzers, die Eignung dieser Produkte für seine eigene Anwendung festzustellen. Da die konkrete Verwendung durch Dritte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, übernimmt Eaton keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Auswirkungen einer solchen Verwendung oder die dadurch erzielbaren Ergebnisse. Eaton übernimmt keinerlei Haftung in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte durch Dritte. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als absolut vollständig anzusehen, da weitere Informationen notwendig oder wünschenswert sein können, falls spezifische oder außergewöhnliche Umstände vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden Gesetzen oder behördlichen Bestimmungen.



Powering Business Worldwide