



easy Remote Touch Display Plug&Play Visualisierungslösung für Ihr Steuerrelais



Das Remote Touch Display bietet eine praktische Anzeigelösung außerhalb des Schaltschranks.

Wie verbinde ich das Remote Touch Display mit der easyE4?



Jetzt Tutorial
ansehen

Mit dem easy Remote Touch Display (RTD) steht Ihnen eine kostengünstige Visualisierungslösung für das Steuerrelais easyE4 zur Verfügung, die ohne Programmierung einsatzbereit ist. Auf dem 4,3 Zoll Display werden die Inhalte der integrierten Anzeige im easyE4 Basisgerät in Farbe gespiegelt. Die Installation des RTD kann in der Schaltschranktür oder direkt an der Anlage erfolgen.

Direkt einsatzbereit

Das Touch Display wird als Plug&Play-Lösung mit einem handelsüblichen RJ45-Ethernet-Kabel an das Basisgerät der easyE4 angebunden. Eine Programmierung ist dabei nicht erforderlich, dies spart Zeit bei der Inbetriebnahme!

Viel für kleines Geld

Ob als einzelnes Gerät oder im Starterpaket – mit dem Remote Touch Display wird die kostengünstige Steuerungslösung der easyE4-Reihe um eine preislich attraktive Visualisierungslösung ergänzt.

Gut geschützt

Dank der IP65-geschützten Front ist das RTD auch in Umgebungen mit Staub und Spritzwasser problemlos einsetzbar. Die Bedienung mit Arbeitshandschuhen ist auf der resistiven Oberfläche ohne Einschränkungen möglich.

Klein und fein

Mit seiner kompakten Größe von 136 x 100 x 38 mm (LxHxT) und seinem ansprechenden Design lässt sich das easy Remote Touch Display sehr einfach und platzsparend in bestehende sowie neue Anlagen integrieren.

Bring Farbe ins Spiel

Auf dem Vollfarbdisplay des RTD werden Anzeige und Bedienelemente des easyE4 Basisgerätes in Farbe gespiegelt. Mit über 65 Tausend möglichen Farben werden Texte, Werte, Parameter oder auch Grafiken dargestellt. Dies erleichtert die schnelle Erfassung des Gerätestatus.

Das Sprachtalent

Das Remote Touch Display bietet 13 verschiedene Sprachen zur Menüführung an. Sobald das easy RTD bereit ist, kann die gewünschte Sprache ganz einfach über die Sprachumschaltung neben dem Hauptmenü ausgewählt werden.

EATON

Powering Business Worldwide

Schnell in Betrieb nehmen

Nachdem Sie das easy RTD an die Spannungsversorgung (24 V DC) gelegt und mit dem easyE4 Basisgerät über das RJ45-Kabel verbunden haben, kann die Einrichtung des RTDs losgehen. Dabei unterstützt Sie der Einrichtungs-Assistent (Setup Wizard), der Sie durch die einzelnen Schritte der Inbetriebnahme führt.



Anschließend wird die Verbindung aufgebaut und das RTD zeigt das Display und Tastenfeld des easyE4 Basisgeräts. Falls gewünscht, besteht die Möglichkeit die Konfiguration des RTDs zu exportieren und für weitere Geräte zu importieren.

Daten bequem anzeigen

Der Status der an die easyE4 angeschlossenen Teilnehmer, lässt sich über das Remote Touch Display bequem anzeigen. Parameter können über die gespiegelten Bedienelemente direkt angepasst werden.



Es besteht die Möglichkeit, den Zugriff für bestimmte Nutzergruppen auf Beobachter, Bediener und Administrator festzulegen. Zudem verhindert der passwort-geschützte Zugang für alle drei Nutzergruppen den Zugriff Dritter.

Flexibler Einsatz

Das easy RTD kann unter anderem in der Schaltschranktür platziert werden. Dies ist besonders attraktiv, wenn der Schaltschrank nur schwer zugänglich ist. Auch in Bereichen, wo der Zutritt für Personal aus Sicherheitsgründen beschränkt ist, bietet das Gerät eine optimale Lösung.



Bestelldaten

Inhalt	Typ Artikelnr.
Remote Touch Display für easyE4 Steuerrelais 4.3", Resistiv-Touch	EASY-RTD-DC-43-03B1-00 199740

Startersets

RTD-BOX-E4-UC1 199785

- easy Basisgerät EASY-E4-UC-12RC1, 24 V AC, 12/24 V DC, 8 digitale Eingänge, 4 Ausgänge (Relais)
- easy Remote Touchdisplay EASY-RTD-DC-43-03B1-00
- Softwarelizenz für easySoft V7
- RJ45-Patchkabel
- easyE4-Flyer

RTD-BOX-E4-DC1 199786

- easy Basisgerät EASY-E4-UC-12RC1, 24 V AC, 12/24 V DC, 8 digitale Eingänge, 4 Ausgänge (Relais)
- easy Remote Touchdisplay EASY-RTD-DC-43-03B1-00
- Softwarelizenz für easySoft V7
- RJ45-Patchkabel
- easyE4-Flyer

Änderungen an den Produkten, an in diesem Dokument enthaltenen Informationen und an Preisen sind vorbehalten, ebenso Irrtümer und Auslassungen. Verbindlich sind nur die Auftragsbestätigung sowie die technische Dokumentation von Eaton. Auch Fotos und Abbildungen gewährleisten keine bestimmte Gestaltung oder Funktionalität. Deren Weiterverwendung in jeglicher Form muss von Eaton vorab genehmigt werden. Das gleiche gilt für Marken (insbesondere Eaton, Moeller, Cutler-Hammer, Cooper, Bussmann). Es gelten die Verkaufsbedingungen von Eaton, wie sie auf den Internet-Seiten von Eaton Industries GmbH Eaton und auf Auftragsbestätigungen von Eaton zu finden sind.

Eaton Industries GmbH
Hein-Moeller-Str. 7-11
D-53115 Bonn/Germany
Eaton.com

© 2022 Eaton
Alle Rechte vorbehalten
Bezeichnung: FL048004DE
April 2022

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen der Eaton Corporation.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer

Follow us on social media to get the latest product and support information.

