

# Boligskap G2

Generasjon 2 boligskap



*Powering Business Worldwide*



# Boligskap G2: SideBySide & OverUnder

## Ny innovativ montasje innfestning med dybdejustering spesialdesignet til boligbygg

Ny generasjon boligskap, Side By Side (SbS) og Over og Under (OvU) for innfelt utførelse. Det lagt ekstra fokus på NEK 400:823 og NEK 700 sine krav om om reserve- og distribusjonsplass.

Eatons nye generasjon boligskapserie er spesialdesignet for boligbygg og kan brukes i leiligheter, eneboliger, flermannsboliger og hytter, samt som underfordeling i næringsbygg. Fordelingene er i henhold til IEC EN 62208, men er designet for å ivareta kravene i NEK 400, NEK 439 og NEK 700.

Boligskapet kommer med en helt ny innovativ innfestning med dybdejustering, som gjør elektrikerens montasje av sikringsskapet raskt og enkelt. I tillegg kan boligskapserien Side By Side (SbS) og Over og Under (OvU) kan brukes som en kombinert sterkstrøm- og ekomfordeling. De separate delene er mekanisk adskilt, men ekomdelen er tilpasset for å ikke begrense de trådløse signaler sånn som blant annet Wifi og RF (xComfort).

# Boligskap G2 SideBySide



## Ny innovativ montasje

Monteres som en veggboкс

## Størrelse

Ekomfelt i halve skapet. opptil 72 moduler.

## Innfelt utførelse

For standard stenderverk 550 mm

## Komplett boligskap G2 SideBySide

Beskrivelse		Elnummer
Boligskap G2 SideBySide 3-rad 83 mm	Hvit utførelse 36 moduler	1777000
Boligskap G2 SideBySide 4-rad 83 mm	Hvit utførelse 48 moduler	1777001
Boligskap G2 SideBySide 4-rad 106 mm	Hvit utførelse 48 moduler	1777002
Boligskap G2 SideBySide 4-rad 150 mm	Hvit utførelse 48 moduler	1777003
Boligskap G2 SideBySide 5-rad 83 mm	Hvit utførelse 60 moduler	1777004
Boligskap G2 SideBySide 5-rad 106 mm	Hvit utførelse 60 moduler	1777005
Boligskap G2 SideBySide 5-rad 150 mm	Hvit utførelse 60 moduler	1777006
Boligskap G2 SideBySide 6-rad 83 mm	Hvit utførelse 72 moduler	1777007
Boligskap G2 SideBySide 6-rad 106 mm	Hvit utførelse 72 moduler	1777008
Boligskap G2 SideBySide 6-rad 150 mm	Hvit utførelse 72 moduler	1777009

## Boligskap G2 SideBySide som tredelt løsning

Beskrivelse	Skapbunn, elnummer	DIN-innsats, elnummer	Enkel dør, elnummer	Dobbel dør, elnummer
Boligskap G2 SideBySide 3-rad 83 mm	1777017	1777024	1777028	1777035
Boligskap G2 SideBySide 4-rad 83 mm	1777018	1777025	1777029	1777036
Boligskap G2 SideBySide 4-rad 106 mm	1777018	1777025	1777030	1777037
Boligskap G2 SideBySide 4-rad 150 mm	1777019	1777025	1777030	1777037
Boligskap G2 SideBySide 5-rad 83 mm	1777020	1777026	1777031	1777038
Boligskap G2 SideBySide 5-rad 106 mm	1777020	1777026	1777032	1777039
Boligskap G2 SideBySide 5-rad 150 mm	1777021	1777026	1777032	1777039
Boligskap G2 SideBySide 6-rad 83 mm	1777022	1777027	1777033	1777040
Boligskap G2 SideBySide 6-rad 106 mm	1777022	1777027	1777034	1777041
Boligskap G2 SideBySide 6-rad 150 mm	1777023	1777027	1777034	1777041

## Tilbehør

Beskrivelse	Elnummer
Patchepanel for G2 14 uttak	1777060
Kabelkanal for G2 SideBySide	1777061
Stenderfester for G2 sett (4 stk)	1777064
Ekstra jordskinne 29 punkter	1782049

# Boligskap G2 OverUnder



## Ny innovativ montasje

Monteres som en veggboкс

## Størrelse

Ekomfelt 550x550 mm og inntil 4-rader, 96 moduler

## Innfelt utførelse

For standard stenderverk 550 mm

## Komplett boligskap G2 OverUnder

Beskrivelse		Elnummer
Boligskap G2 OverUnder 2-rad 83 mm	Hvit utførelse 48 moduler	1777010
Boligskap G2 OverUnder 2-rad 106 mm	Hvit utførelse 48 moduler	1777011
Boligskap G2 OverUnder 3-rad 83 mm	Hvit utførelse 72 moduler	1777012
Boligskap G2 OverUnder 3-rad 106 mm	Hvit utførelse 72 moduler	1777013
Boligskap G2 OverUnder 3-rad 150 mm	Hvit utførelse 72 moduler	1777014
Boligskap G2 OverUnder 4-rad 106 mm	Hvit utførelse 96 moduler	1777015
Boligskap G2 OverUnder 4-rad 150 mm	Hvit utførelse 96 moduler	1777016

## Boligskap G2 OverUnder som tredelt løsning

Beskrivelse	Skapbunn, elnummer	DIN-innsats, elnummer	Enkel dør, elnummer	Dobbel dør, elnummer
Boligskap G2 OverUnder 2-rad 83 mm	1777042	1777047	1777050	1777055
Boligskap G2 OverUnder 2-rad 106 mm	1777042	1777047	1777051	1777056
Boligskap G2 OverUnder 3-rad 83 mm	1777043	1777048	1777052	1777057
Boligskap G2 OverUnder 3-rad 106 mm	1777043	1777048	1777053	1777058
Boligskap G2 OverUnder 3-rad 150 mm	1777044	1777048	1777053	1777058
Boligskap G2 OverUnder 4-rad 106 mm	1777045	1777049	1777054	1777059
Boligskap G2 OverUnder 4-rad 150 mm	1777046	1777049	1777054	1777059

## Tilbehør

Beskrivelse	Elnummer
Patchepanel for G2 14 uttak	1777060
Kabelkanal for G2 OverUnder 83-106 mm	1777062
Kabelkanal for G2 OverUnder 150 mm	1777063
Stenderfester for G2 sett (4 stk)	1777064