



## Halo-Pack 2

### Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED da incasso

- Apparecchio innovativo con tecnologia a LED
- Conforme alla normativa Europea EN60598-2-22
- Power LED ad alta luminosità
- Installabile fino a 5m di altezza
- 3h di autonomia
- Fornito con adattatore per foro da 70 e 110mm

#### Impieghi consigliati

Ospedali, case di cura e ambienti ad uso medico in genere, uffici, ristoranti, hotel, cinema e teatri, negozi e spazi commerciali.

Illuminazione antipanico e vie di fuga.

Installazione in controsoffittature.

Halo-Pack 2 è un apparecchio per illuminazione di emergenza dotato della più recente tecnologia LED. Progettato per essere installato in controsoffittature, Halo-Pack 2 è in grado di fornire un'illuminazione affidabile fino a 5 metri di altezza grazie al flusso luminoso di ben 170lm.

Halo-Pack 2 è composto da una parte ottica fissata al controsoffitto con due semplici clip e un contenitore per l'elettronica e le batterie, per l'installazione è sufficiente un foro da 70mm o 110mm utilizzando l'adattatore fornito con il prodotto.

L'autonomia di 3 ore ne permette l'utilizzo in ambienti destinati ad uso medico.





Parte ottica



Gruppo alimentatore



Dimensioni



### Halo-Pack 2 - Scheda tecnica

Modelli disponibili	18W
Versioni	Standard
Sorgente luminosa	1 PowerLED da 3W ad alta efficienza
Costruzione	Parte ottica in policarbonato colore bianco Contenitore elettronica e batterie in ABS ritardante la fiamma
Grado di protezione	IP20
Funzionamento	Non permanente SE
Ricarica	24h (12h per 2h di autonomia)
Inibizione e modo di riposo	-
Funzioni di test	-
Opzioni di installazione	Controsoffitto, foro necessario 70mm o 110mm
Alimentazione	230Vca 50/60Hz
Temperatura di funzionamento	Da +5 a +25°C

### Codici ordinazione

Codice	W eq.*	Funzione	Autonomia (h)	Flusso SE (lm)	Flusso SA (lm)	LED	Assorbimento SE (W)	SA (W)	Batteria NiMh HT
--------	--------	----------	---------------	----------------	----------------	-----	---------------------	--------	------------------

#### Versioni Standard

HPLED3H	18	SE	3	170	-	1 PowerLED 3W	4	-	7,2V 1,5Ah
---------	----	----	---	-----	---	---------------	---	---	------------

\* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente

### Distanze di installazione

Modello	Altezza (m)	Distanze di installazione			
		↔	↔	↔	↔
Halo-Pack 2	2,0	2,9	7,8	7,8	3,0
	2,5	3,0	8,2	8,2	3,0
	3,0	3,0	8,5	8,5	3,0
	3,5	2,8	8,6	8,6	2,8
	4,0	2,7	8,6	8,6	2,7