


ENGLISH

WACD-ACCESSORY DIMMER

WARNINGS AND CAUTIONS:

- Turn OFF circuit breaker or remove fuse(s) and test that power is OFF before installation process.
- Never wire any electrical device with power turned ON. Wiring dimmer HOT may cause permanent damage to dimmer and void warranty.
- If you are not sure about any part of these instructions, please contact a licensed electrician.

IMPORTANT: Accessory Dimmer will not work or will be damaged if wired incorrectly and warranty will be voided. Refer to wiring instructions provided.



NOTE: The Accessory Dimmer does not control a load, it is wired to a Wi-Fi smart universal dimmer.

CAUTION

- Use only with 120V/AC 60 Hz.
- Must be installed and used in accordance with all national and local electrical codes.
- If a bare copper or green ground connection is not available in the wallbox, contact a licensed electrician for installation.
- Use only #14 or #12 copper wire rated for at least 75° C with these devices. **DO NOT USE WITH ALUMINUM WIRE.**


OPERATION INSTRUCTIONS

- Press ON button to turn lights ON at previously selected level.
- Press OFF button to turn lights OFF.
- The bottom LED indicates the dimmer is turned ON
- When the lights are ON, press and hold the OFF button for 2 seconds until the LED indicator blinks. After a 10 second delay, the lights will fade off.




For more advanced features including adjusting the brightness level of the LED indicators, please refer to our configuration parameters

Two Location Control Installation (requires one Wi-Fi smart universal dimmer and one Accessory Installation de la commande à deux emplacements (un gradateur intelligent universel Wi-Fi et un gradateur auxiliaire requis)
Instalación de control de dos ubicaciones (requiere un Regulador de iluminación inteligente universal Wi-Fi y complementario)



Multiple Locations Using Several Accessory Dimmers (WACD)
Emplacements multiples liés à plusieurs gradateurs auxiliaires (WACD)
Múltiples ubicaciones con varios reguladores complementarios (WACD)




ACCESSORY DIMMER COLOR CHANGE KIT INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS POUR LA TROUSSE DE CHANGEMENT DE COULEUR DU GRADATEUR AUXILIAIRE

REGULADOR COMPLEMENTARIO INSTRUCCIONES DEL KIT DE CAMBIO DE COLOR PARA EL REGULADOR


STEP 1: Squeeze top tabs on either side of the device
ÉTAPE 1 : Serrer les languettes supérieures des deux côtés de l'appareil.
PASO 1: Encaje todas las pestañas superiores a cada lado del dispositivo



STEP 2: Pull faceplate off
ÉTAPE 2 : Retirer le plateau de montage.
PASO 2: Retire la placa frontal



STEP 3: Line up all tabs and snap the faceplate on
ÉTAPE 3 : Aligner toutes les languettes et encliqueter le plateau de montage.
PASO 3: Alinee todas las pestañas y encaje la placa frontal



NOTE: Not all products include color change kits.

REMARQUE : Certains produits ne comprennent pas de trousse de changement de couleur.

NOTA: No todos los productos incluyen kits de cambio de color.

ENGLISH

WACD-ACCESSORY DIMMER

TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptom	Possible Cause	Solution
Device does not function. The LEDs indicators are OFF	A) Circuit breaker is OFF or tripped B) Improper wiring C) Defective dimmer	A) Turn ON the circuit breaker B) Check and correct wiring C) Replace dimmer
One of the LED indicators is blinking, but can't control the load.	A) Accessory dimmer is not connected to the Wifi smart universal dimmer	A) Check wiring diagram

BEFORE INSTALLATION!

EATON WIRING DEVICES LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Eaton Wiring Devices warrants its Accessory Dimmer to be free of defects in materials and workmanship in normal use and service for a period of two years from date of original purchase. THIS TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE THAT IS IN DURATION IN EXCESS OF TWO YEARS FROM THE DATE OF ORIGINAL CONSUMER PURCHASE). NO AGENT, REPRESENTATIVE, OR EMPLOYEE OF EATON HAS AUTHORITY TO INCREASE OR ALTER THE OBLIGATIONS OF EATON UNDER THIS WARRANTY. To obtain warranty service for any properly installed Eaton Accessory Dimmer that proves defective in normal use send the defective Accessory Dimmer prepaid and insured to Quality Control Dept., Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269; in Canada: Eaton Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario L5R 1B8. Eaton will repair or replace the defective unit, at its option. Eaton will not be responsible under this warranty if examination shows that the defective condition of the unit was caused by misuse, abuse, improper installation, alteration, improper maintenance or repair of damage in shipment to Eaton. EATON SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY FOR INSTALLATION OF THE ACCESSORY DIMMER, OR FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, RESULTING FROM DEFECTS IN THE ACCESSORY DIMMER OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THE LIMITED WARRANTY CONTAINED HEREIN IS THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT AT EATON'S OPTION. IMPLIED WARRANTIES (IF ANY) INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD ENDING TWO YEARS FROM THE DATE OF ORIGINAL CONSUMER PURCHASE. IN NO CASE SHALL EATON'S LIABILITY UNDER ANY OTHER REMEDY PRESCRIBED BY LAW EXCEED THE PURCHASE PRICE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow disclaimers or modifications of or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. Some Canadian provinces do not allow exclusion or variance of implied warranties so that some or all of the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Read enclosed instructions carefully. If you have any questions concerning use or care of this product, please write: Consumer Service Division, Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269.

FRANÇAIS

WACD – GRADATEUR AUXILIAIRE

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Placer le disjoncteur en position fermée (OFF) ou retirer le ou les fusibles et vérifier que la tension est coupée avant de procéder à l'installation.
- Ne jamais brancher un appareil électrique si l'alimentation n'est pas coupée. Procéder au câblage du gradateur lorsque le circuit est SOUS TENSION peut endommager de façon permanente le gradateur et annuler la garantie.
- Si une partie des présentes instructions n'est pas claire, consulter un électricien agréé.

IMPORTANT : Le gradateur auxiliaire ne fonctionnera pas ou sera endommagé s'il n'est pas câblé correctement, ce qui annulera la garantie. Se reporter aux instructions de câblage fournies.

AVERTISSEMENT

- Utiliser uniquement dans un circuit de 120 VCA, 60 Hz.
- L'installation et l'utilisation doivent respecter les codes de l'électricité locaux et nationaux.
- Si aucun fil nu en cuivre ou fil de mise à la terre vert n'est accessible dans la boîte murale, communiquer avec un électricien agréé pour l'installation.
- N'utiliser que des fils en cuivre de calibre 14 ou 12 supportant au minimum 75 °C avec ces appareils. **NE PAS UTILISER DE FIL D'ALUMINIUM.**

REMARQUE : Le gradateur auxiliaire ne contrôle aucune charge, puisqu'il est raccordé à un gradateur principal.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Appuyer sur le bouton marche pour allumer les lumières à l'intensité précédemment sélectionnée.
- Pour éteindre les lumières, appuyer sur le bouton arrêt.
- Le témoin à DEL du bas indique que le gradateur est allumé.
- Si les lumières sont éteintes, maintenir le bouton marche enfoncé pendant 2 secondes pour qu'elles atteignent une luminosité maximale.
- Si les lumières sont allumées, maintenir le bouton arrêt enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le témoin à DEL clignote. Après un délai de 10 secondes, les lumières s'éteignent.



Pour des fonctionnalités plus avancées, y compris le réglage du niveau de luminosité de l'indicateur LED, veuillez vous référer à nos paramètres de configuration

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas et le témoin à DEL est éteint.	A) Disjoncteur en position fermée (OFF) ou déclenché B) Câblage incorrect C) Gradateur défectueux	A) Placer le disjoncteur en position ouverte (ON) B) Vérifier et rectifier le câblage C) Remplacer le gradateur
L'un des témoins à DEL clignote, mais ne peut pas contrôler la charge.	A) Gradateur auxiliaire non connecté au gradateur principal	A) Vérifier le schéma de câblage

AVANT L'INSTALLATION


GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS D'EATON WIRING DEVICES

Eaton Wiring Devices garantit que son gradateur auxiliaire est exempt de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation et de service normales pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. CETTE GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, QU'ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER QUI DURE PLUS DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE). AUCUN AGENT, REPRESENTANT OU EMPLOYÉ D'EATON N'A LE POUVOIR D'AUGMENTER OU DE MODIFIER LES OBLIGATIONS D'EATON EN VERTU DE CETTE GARANTIE. Pour obtenir un service de garantie pour tout gradateur auxiliaire Eaton correctement installé qui s'avère défectueux dans des conditions d'utilisation normales, envoyer le gradateur en question prépayé et assuré à l'adresse suivante : Quality Control Dept., Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269; ou au Canada : Eaton Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga (Ontario) L5R 1B8. Eaton réparera ou remplacera l'unité défectueuse, à sa discrétion. Eaton ne pourra être tenu responsable en vertu de la présente garantie si l'examen prouve que le problème a été causé par une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une installation inadéquate, une altération, un mauvais entretien ou une réparation inappropriée avant l'envoi à Eaton. EATON DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'INSTALLATION DU GRADATEUR AUXILIAIRE ET TOUTE BLESSURE, TOUT DOMMAGE MATÉRIEL OU TOUT DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT DE TOUTE SORTIE DÉCOULANT DES DÉFAUTS DU GRADATEUR AUXILIAIRE OU DE LA VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DU PRODUIT. LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LES PRÉSENTES EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, À LA DISCRÉTION D'EATON. LES GARANTIES IMPLICITES (LE CAS ÉCHÉANT) IMPLIQUENT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DURENT DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ D'EATON NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT EN VERTU DE TOUT AUTRE RECOURS AUTORISÉ PAR LA LOI. Les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas, car certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité en cas de dommage particulier ou indirect ou autorisent l'exonération de responsabilité ou encore la modification ou la limitation de la durée d'une garantie implicite. Certaines provinces canadiennes n'autorisent pas l'exclusion ou les écarts de garanties implicites, certaines des limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à votre cas. Outre les droits juridiques que vous octroie la présente garantie, vous pourriez avoir d'autres droits en vertu de l'État ou de la province concerné. Lire attentivement les instructions. En cas de questions concernant l'utilisation ou l'entretien de ce produit, écrire à : Consumer Service Division, Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269.

ESPAÑOL

WACD-REGULADOR COMPLEMENTARIO

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

 • Apague el disyuntor o retire el fusible o los fusibles y compruebe que la energía esté APAGADA antes del proceso de instalación.

• Nunca conecte un dispositivo eléctrico cuando esté encendido. Realizar el cableado del regulador cuando está CALIENTE puede causar daño permanente al regulador así como anular la garantía.

• Si no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, comuníquese con un electricista certificado.

IMPORTANTE: El regulador complementario no funcionará o se dañará si está mal conectado y la garantía se anulará. Consulte las instrucciones de conexión provistas.

PRECAUCIÓN

• Para uso solamente con 120 V/CA 60 Hz.

• Se debe instalar y utilizar según todos los códigos de electricidad locales y nacionales.

• Si no se encuentra disponible un cable verde o de cobre pelado de conexión a tierra en la caja de pared, contacte a un electricista certificado para realizar la instalación.

• Utilice solo cables de cobre n.º 14 o n.º 12 clasificados para 75 °C como mínimo con estos dispositivos.

NO LO USE CON CABLES DE ALUMINIO.

NOTA: El regulador complementario no controla una carga, sino que está conectado a un regulador maestro.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Presione el botón ON (ENCENDIDO) para encender las luces en el nivel previamente seleccionado.

• Presione el botón OFF (APAGADO) para apagar la luz.

• El LED inferior indica que el regulador está encendido.

• Cuando las luces están APAGADAS, mantenga presionado el botón ON (ENCENDIDO) durante 2 segundos para obtener el brillo total.

• Cuando las luces del techo están encendidas, mantenga presionado el botón OFF (APAGADO) durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee. Después de un retardo de 10 segundos, las luces se apagan.



Para funciones más avanzadas, incluido el ajuste del nivel de brillo del indicador LED, consulte nuestros parámetros de configuración

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS		
Síntoma	Posible causa	Solución
El dispositivo no funciona. Los indicadores LED están APAGADOS	A) El disyuntor está APAGADO o activado B) Cableado incorrecto C) Regulador de iluminación defectuoso	A) Conecte el disyuntor B) Verifique y corrija el cableado C) Reemplace el regulador de luz
Uno de los indicadores LED parpadea, pero no puede controlar la carga.	A) El regulador complementario no está conectado al regulador	A) Compruebe el diagrama de cableado

ANTES DE LA INSTALACIÓN

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS OTORGADA POR EATON WIRING DEVICES

Eaton Wiring Devices garantiza que su Regulador complementario no presenta defectos en los materiales ni en la mano de obra en condiciones normales de uso y servicio durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original. ESTA GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO QUE, EN CUANTO A DURACIÓN, EXCEDA LOS DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL DEL CLIENTE). NINGÚN AGENTE,

REPRESENTANTE O EMPLEADO DE EATON TIENE LA AUTORIDAD PARA AUMENTAR O ALTERAR LAS OBLIGACIONES DE EATON BAJO ESTA GARANTÍA. A fin de obtener servicios de garantía para todo Regulador complementario de Eaton instalado correctamente en el que se comprueben defectos en condiciones normales de uso, envíe el Regulador complementario defectuoso prepagado y asegurado al Departamento de Control de Calidad, Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269, en Canadá: Eaton Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario L5R 1B8. Eaton reparará o reemplazará la unidad defectuosa, a su libre elección. Eaton no se responsabilizará, bajo la presente garantía, si la inspección indica que la condición defectuosa de la unidad fue causada por uso inadecuado, abuso o instalación inapropiada, alteración, mantenimiento o reparación inapropiados de daños en el envío a Eaton. EATON NO SERÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DEL REGULADOR COMPLEMENTARIO, NI DE NINGUNA LESIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD, O TIPO DE DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONTINGENTE O CONSECUENTE, QUE RESULTE DE LOS DEFECTOS EN EL REGULADOR COMPLEMENTARIO O POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. LA ÚNICA SOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO A LA LIBRE ELECCIÓN DE EATON. INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS (SI LAS HUBIERA), PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y COMERCIABILIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A UN PERÍODO QUE TERMINARÍA A LOS DOS AÑOS DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL DEL CONSUMIDOR. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE EATON, BAJO CUALQUIER OTRA SOLUCIÓN PRESCRITA POR LEY, SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten descargos de responsabilidad, modificaciones o limitaciones a la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Algunas provincias de Canadá no permiten la exclusión o variación de las garantías implícitas, por lo que es posible que algunas o todas las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

Lea cuidadosamente las instrucciones incluidas. Si tiene alguna pregunta con respecto al uso o cuidado de este producto, escriba a: División de Servicio al Cliente, Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269.

Folding and Printing Instructions-
Document Dimensions: 8.5" W x 11" H
2-sided printing, Accordion fold in fourths
logo at top, fold in fourths again.

Final Size: 2.25" W x 2.75" H