

Style II CG-S Connector Kit


The Style II CG-S connector kit can be used to equip an existing quick mounting set with the new plug-in connector. With this, new Style II CG-S luminaires can be installed on existing quick mounting sets or on accessories using the same.




Der Style II CG-S Klemmbausatz kann verwendet werden, um ein bestehendes Schnellmontageset mit dem neuen Steckverbinder auszustatten. Mit diesem können neue Style II CG-S Leuchten auf vorhandenen Schnellmontagesets oder auf Zubehören, die diese nutzen, installiert werden.

- It can only be installed by a qualified electrician in compliance with the regulations on safety and prevention of accidents.
- When working on the luminaire, first turn off the power completely, ensure that it cannot be turned back on, and check if it is free of voltage. (The above applies to mains power, backup power and possibly control and external voltage.)
- Unscrew the old clamp using a screwdriver (PZ1).
- Attach the adapter plate to the quick mounting set using the screws and hand-tighten the screws.
- Connect the mains connection according to the terminal marking (L, N). Observe the notes regarding the wire cross-sections and stripping length (see below).
- For the through-wiring of the ground connection, the enclosed connector can be used.
- For details on luminaire mounting, etc., please refer to the respective operating instructions for the luminaire.


- Eine Installation darf nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte unter Berücksichtigung der nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Bei Arbeiten an der Leuchte ist diese zuerst komplett spannungsfrei zu schalten, gegen Wiedereinschalten zu sichern und die Spannungsfreiheit festzustellen. (Gilt für Netzspannung, Ersatzstromquelle und evtl. Steuer- / Fremdspannungen.)
- Entfernen Sie die alte Klemme mittels eines Schraubendrehers (PZ1).
- Befestigen Sie die Adapterplatte auf dem Schnellmontageset mittels der vorhandenen Schrauben und ziehen die Schrauben handfest an.
- Netzleitung gemäß Klemmenbezeichnung (L, N) anschließen. Beachten Sie die Hinweise bzgl. der Aderquerschnitte und Abisolierlänge (siehe unten).
- Für die Durchverdrahtung der Erdverbindung kann die beiliegende Dosenklemme verwendet werden.



Remove old connector




Earth connection only in this area



220-240V AC - 50/60 Hz
176-275V DC
(max. 6 A)
8 mm




Extra connector for Earth-connection through-wiring
Zusätzliche Verbindungsklemme für Durchverdrahtung der Erd-Verbindung




$A < 1.5 \text{ mm}^2$

Use screwdriver to place and remove wire
Stecken und Entfernen der Leitungen mittels Schraubendreher



$1.5 < A < 2.5 \text{ mm}^2$

No screwdriver required for connection
Stecken der Leitung ohne Schraubendreher möglich



EATON

Powering Business Worldwide

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

CEAG Notlichtsysteme GmbH
Senator-Schwartz-Ring 26
59494 Soest, Germany
Tel.: +49 (0) 2921 69-870
Fax: +49 (0) 2921 69-617
E-mail: info-n@eaton.com
Web: www.eaton.com

© 2022 Eaton
Alle Rechte vorbehalten
Order No. 4007186425
Pub. No. MN451112EN
March 2022