

NOTICE D'UTILISATION

ROLP Class A & B Dispositif sonore d'alarme feu

Caractéristiques techniques


Comme Prévu dans NFS 32-001	Class A	Class B
Caractéristiques techniques	ROLP/C/B/T/L/Cls B/24+48V	
Tension d'alimentation	18-60V	
Puissance sonore à 1m	89dB±3dB	99dB±3dB
Puissance sonore à 2m	83dB±3dB	93dB±3dB
Consommation à 24V	5mA	15mA
Consommation à 48V	7.5mA	20mA
Courant de démarrage	400mA for 0.5ms @ 60V	
Type d'environnement	Interieur/ extérieur/ TypeA/TypeB	
Température d'utilisation	-25°C à +70°C	
Section max.des câbles	0,26 à 2,5mm ²	
IP	IP33C	
N° du certificat CE CPD	0333-CPD-075 090	
Date du certificat CE CPD	16 th Septembre 2011	
N° du certificat NF	DS 006 A	

Seul le son AFNOR NFS 32-001 est conforme à l'EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006


Notes:

- 1 - La pression acoustique mesurée est conforme à celle relevée aux points les plus faibles suivant les axes définis dans la EN 54-3.
- 2 - Le spectre de la valeur acoustique représenté dans un repère "polaire" est disponible dans le manuel M05-013
- 3 - Toutes les valeurs sont mesurées à 25°C sauf indication contraire.
- 4 - Pour respecter l'indice de protection indiqué, utiliser les presse étoupes comme indiqué dans la notice.



Bornier de raccordement



Dimensions - Installation



Attention: avec certains systèmes placer une résistance de fin de ligne afin d'assurer le contrôle de la liaison (se référer à la notice de l'équipement associé).




Recyclage :

Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères.

Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



COOPER Fulleon Ltd

Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales
NP44 3AW, UK

www.fulleon.co.uk

25-10702-B



En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont données à titre indicatif, elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.