

I-ON30R Centrale Radio Extensible



I-ON30R est bien plus qu'un système d'alarme anti intrusion : Gestion de 30 détecteurs radio et de 4 caméras IP.

Un Web Serveur intégré permet de configurer simplement le système.

La fonction d'envoi d'emails et d'images associées signalent les alarmes et les alertes du site protégé. Application IOS et Android gratuite

Web Serveur crypté et sécurisé: Pour mobiles, tablettes et ordinateurs

Emails: Jusqu'à 12 destinataires tenus informés du type des alarmes et alertes, associées à des images de vérification.

I-ONTouch: Compatible avec les périphériques radio et filaires I-ON. Même ergonomie intuitive sur toutes les centrales I-ON.

En résumé...

- 30 détecteurs radio extensible à 60
- Extensions Bus EXP-W10, EXP-R10/30, EXP-PSU.
- Ethernet / web serveur / clavier virtuel.
- Images stockées dans la centrale et associées à l'historique des événements (prévoir carte SD).
- Fonctions spécifiques pour la détection extérieure.
- Commandes SMS avec le transmetteur I-GSM02.
- Option Transmetteur téléphonique RTC ou GSM.
- Radio SCANTRONIC: portées mesurées et assurées.
- Paramétrage par clavier, Web Serveur ou logiciel PC.
- Approuvé: EN50131 Grade II.
- Claviers Filaires ou Radio LCD en option à prévoir: KEY-KP01, KEY-RKPZ-KIT, KEY-FKPZ ou I-KP01.



Spécifications

Conformité	EN50131-1:2006 + A1:2009 Grade 2 and environmental class II, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501: 2015
Zones	30 Radio extensibles à 60 en filaire et radio.
Partitions	4 partitions indépendantes avec zones communes ou mise en service totale associée à 3 partielles
Utilisateurs	30 : code à 4 chiffres, Badge, télécommande et émetteur panique pour chaque utilisateurs
Historique	1000 événements avec images associées
Sorties programmables	Une sortie tension 500mA 10 sorties 50 mA sur connecteur
Extension Bus	Jusqu'à 20 périphériques: extensions de zone et claviers.
Sirène intérieure	Une sortie haut parleur pour 9040 4 sirène radio intérieures max.
Sirène extérieure	Sortie filaire et alimentation dédiée 4 sirènes radio extérieures max.
Transmissions	En SIA IP via le port Ethernet Email + images via le port Ethernet Option transmetteur vocal et télésurveillance en RTC ou GSM
Vérification Visuelle	Jusqu'à 4 caméras
Alimentation	Conforme EN50131-6:2008. Alimentation 1 A, 650mA disponible pour les périphériques
Configuration	Par claviers filaire ou radio, logiciel via USB et Web serveur
Batterie	12V 7Ah
Dimensions	384 x 245 x 94mm
Poids	2.2kg
Température	-10°C à 55°C 93% HR

Produits associés

I-ON30R-EU	Unité centrale 30 zones Radio	XCELWPT	Détecteur Volumétrique Filaire animaux -25kg
I-ON30RPACK1	CENTRALE I-ON30R + 2 x XCELRPT + KEY-RKPZ-KIT	734REUR-00	Contact de porte Radio
I-KP01, KEY-KP01	Claviers Filaires	DET-RSMOKE	Détecteur de fumée Radio
KEY-RKPZ-KIT	Clavier Radio LCD + interface	738REUR-00	Détecteur de chocs Radio
SCA00001	Batterie 12Volts 7Ah obligatoire	739REUR-50	Détecteur de bris de verre Radio
KEY-EP (lecteur externe)	Lecteur de badges extérieur	710REUR-00	Emetteur panique portable
EXP-W10	Extension 10 zones filaires	09040UK-00	Haut parleur
EXP-PSU	Extension 10 zones filaires + alimentation 3A en boîtier métal	726REUR-50	Emetteur panique longue portée
EXP-R10	Extension Radio 10 Zones	DET-RDCS	Détecteur de choc et ouverture
EXP-R30	Extension Radio 30 Zones	DET-RARB	Emetteur fixe d'urgence
I-DIG02	Transmetteur RTC Télésurveillance	706REUR-00	Emetteur perte de verticalité
I-SD02	Transmetteur Téléphonique RTC Vocal et Télésurveillance	FOB-2W-4B	Télécommande Bidirectionnelle
ADSL01	Filtre ADSL	762REUR-00	Récepteur Radio 2 canaux
I-GSM02	Transmetteur Téléphonique GSM Vocal, SMS et Télésurveillance	768REUR-50	Récepteur Radio 8 canaux
SDR-REXT-G2-OR	Sirène Extérieure + Flash Radio	DET-REXT-PIR30	Détecteur Extérieur Radio 10, 20 & 30 mètres
SDR-WEXT-G3-OR	Sirène Extérieure + Flash Filaire	PROXTAGPK5	Lot de 5 badges
SDR-RINT	Sirène Intérieure Radio	CAM-EXT-00	Caméra IP Extérieure I-ON
XCELR	Détecteur Volumétrique Radio	CAM-INT-00	Caméra IP Intérieure I-ON
XCELRPT	Détecteur Volumétrique Radio animaux -25kg	SDC4	Carte mémoire pour l'enregistrement des images des caméras. A intégrer dans la centrale.