

Ahorre costos de mano de obra, gastos de herramientas y mejore la eficiencia de sus operaciones de reconstrucción de transmisiones por medio de la utilización de Sub-ensambles Fuller®.

Eaton tiene el placer de ofrecer subconjuntos completamente ensamblados utilizando piezas Fuller genuinas para asegurar que rindan a los estándares más precisos del equipo original.

Ahora están disponibles nuevos conjuntos de flechas principales y de contraflechas, cómo también ensambles de sección de rango y carcasas de la barra de cambios remanufacturados (sin cargo por core).

- Simplifique y haga sus operaciones más eficientes con lo cual logrará un mayor rendimiento de las mismas.
- Reduzca su inventario de piezas sueltas individuales.
- Todas las piezas son Fuller genuinas con lo cual puede estar seguro que está proporcionando la más alta calidad a sus clientes.
- Las unidades previamente ensambladas se envían en empaques protectores especiales para evitar daños durante el transporte.
- Los sub-ensambles cuentan con una garantía de un año entero desde la fecha de venta.

Solo los sub-ensambles Fuller brindan calidad de equipo original a sus clientes respecto a la reconstrucción de transmisiones.



Consulte el catálogo electrónico de partes disponibles en www.inforanger.roadranger.com
Números de parte más actualizados.

EATON

Powering Business Worldwide

BACKED BY
Roadranger
SUPPORT

Sub-ensambles Fuller®

Sub-ensambles de flecha principal:

NÚMERO DE PIEZA	MODELO DE TRANSMISIÓN
S-3055	FRO-14/15/16210C
S-3057	RTLO-15/16/17610B
S-3062	RTLO-16913A
S-3050	RTLO-18718B
S-3052	RTLO-20918B
S-3076	RTLO-22918B
S-3053	RTO-14/16908LL
S-3060	RTO-14/16915
S-3073	RTO-14613
S-3049	RTOC-16709A, RTLO-14/16713A
S-3056	RTOC-18909A, RTLO-18913A
S-3051	RTX-14609B
S-3059	RTX-16709B
S-3058	RTX-16710B
S-3054	RTX-16710C

Sub-ensambles de contraflecha:

NÚMERO DE PIEZA	MODELO DE TRANSMISIÓN	UBICACIÓN
S-3026	FRO-15210C, FRO-16210C	Superior
S-3027	FRO-15210C, FRO-16210C (Enfriador interno)	Inferior
S-3028	FRO-15210C, FRO-16210C (Bomba interna)	Inferior
S-3035	RTLO-11/12/13/14/15/16/17610B	Superior
S-3036	RTLO-11/12/13/14/15/16/17610B	Inferior
S-3063	RTLO-16913A	Inferior
S-3064	RTLO-16913A	Superior
S-3029	RTLO-18718B	Superior
S-3030	RTLO-18718B	Inferior
S-3065	RTLO-18913A	Inferior
S-3066	RTLO-18913A	Superior
S-3039	RTLO-20918B	Superior
S-3040	RTLO-20918B	Inferior
S-3097	RTLO-22918B	Superior
S-3098	RTLO-22918B	Inferior
S-3031	RTL0M-16913L-DM3, RTLO-16913E-AS2/DM3, RTLO-14/16/18918-AS2/3, RTLOC-18909A-T2, RTOC-18909A	Superior
S-3032	RTL0M-16913L-DM3, RTLO-16913E-AS2/DM3, RTLO-14/16/18918-AS2/3, RTLOC-18909A-T2, RTOC-18909A	Inferior
S-3041	RTO-11/14/16908LL	Superior
S-3042	RTO-11/14/16908LL	Inferior
S-3074	RTO-14613	Inferior
S-3075	RTO-14613	Superior
S-3024	RTOC-16909A, RTX-16709H, RTLO-16713A	Superior
S-3025	RTOC-16909A, RTX-16709H, RTLO-16713A	Inferior
S-3033	RTX-11/12/13/14609B	Superior
S-3034	RTX-11/12/13/14609B	Inferior
S-3047	RTX-15715, RTO-14/16915	Superior
S-3048	RTX-15715, RTO-14/16915	Inferior
S-3043	RTX-16709B	Superior
S-3044	RTX-16709B	Inferior
S-3037	RTX-16710B	Superior
S-3038	RTX-16710B	Inferior
S-3045	RTX-16710C	Superior
S-3046	RTX-16710C	Inferior

Sub-ensambles de la carcasa de barra de cambios:

REMAN	NUEVO	MODELO DE TRANSMISIÓN
S-2680R	S-2680	FR-9,11,12,13,14,15210B
S-2693R	S-2693	FR-9,11,12,13,14,15210B SERVICIO SOLAMENTE DE ESTE CONJUNTO TIENE EL DISEÑO DE RESORTE CON COMPRESION EXTRA OPCIONAL
S-2701R	S-2701	FRF-210s INCLUYE CONJUNTO DE CILINDRO DE RANGO
S-2702R	S-2702	FRF-210s INCLUYE CONJUNTO DE CILINDRO DE RANGO Y RESORTE DE TOPE OPCIONAL
S-2844R	S-2844	FRO-210s INCLUYE CONJUNTO DE CILINDRO DE RANGO
S-2845R	S-2845	FRO-210s INCLUYE CONJUNTO DE CILINDRO DE RANGO Y RESORTE DE TOPE OPCIONAL
S-2694R	N/A	PROF-14210C SERVICIO SOLAMENTE DE ESTE CONJUNTO TIENE EL DISEÑO OPCIONAL DE RESORTE CON COMPRESION EXTRA
S-2846R	S-2846	PROF-210s INCLUYE CONJUNTO DE CILINDRO DE RANGO
S-2847R	S-2847	PROF-210s INCLUYE CONJUNTO DE CILINDRO DE RANGO Y RESORTE DE TOPE OPCIONAL
S-2404R	S-2404	RT- Serie – 7608LL
S-2429R	S-2429	RT- Serie – 8609
S-1531R	S-1531	Series RT/RT00//RTLCL y RTLOF-618A - RTO-715/908LL – (excepto los modelos automáticos)
S-1806R	S-1806	RT-6610
S-1492R	S-1492	RT-910/915
S-2612R	S-2612	RTAO y RTLO AS/AC modelos de 10/18 Vel.
N/A	S-2616	RTAO-12/14/16710B/C-AC/AS
S-2058R	S-2058	RTL/RTLO-610A/B PARA USO CON PALANCA ESTÁNDAR
S-2074R	S-2074	RTL/RTLO-610B PARA USO CON CONTROL REMOTO
S-2074R	S-2485	RTL/RTLO-610A PARA USO CON CONTROL REMOTO
S-2486R	S-2486	RTL/RTLOF-610A/B PARA USO CON PALANCA ESTÁNDAR
S-2272R	S-2272	RTLO 9 Series 1600 lb. pie y mayor PARA UNIDADES CONSTRUIDAS ANTES DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA
S-2927R	S-2927	RTLO AS/AS2 modelos de 18 Vel.
S-2271R	S-2271	RTLOF 9 Series 1600 lb. pie y mayor PARA UNIDADES CONSTRUIDAS ANTES DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA
S-2911R	S-2911	RTLOF 9 Series 1600 lb. pie y mayor PARA UNIDADES CONSTRUIDAS CON EL DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA
S-2905R	S-2905	RTO AS2/DM2 modelos de 10 Vel.
S-2207R	S-2207	RTO-09MLL y TODAS las series
N/A	S-3023	RTO-10/12910B-AS3/DM3
N/A	S-3021	RTO-14/16/18910B-AS3/DM3 RTLO/M-16913E/L-DM3
S-2211R	N/A	RTO-7DLL y series MLL
S-2910R	S-2910	RTOC & RTLO 9 Series 1600 lb. pie y mayor PARA UNIDADES CONSTRUIDAS CON EL DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA
S-1529R	S-1529	Series RTOF/RTOOF & RTF/RTLCLF y RTLOF-618A
S-2208R	S-2208	RTOF-09MLL y TODAS las series
S-2049R	N/A	RTOF-11607/11707/13707 PARA REFRIGERANTE DE ACEITE/PROVISIONES DELANTERAS PARA REVERSA/NEUTRAL
S-2212R	N/A	RTOF-7DLL y series MLL
S-1527R	S-1527	Series RTX, RTLO y RTO-1X915 – – carcasa estándar (excepto Trans. automática de 10 Vel. y algunas de la serie 9)
S-1528R	S-1528	Series RTXF, RTOF-908LL, RTOCF, RTOXF y RTLOF – Carcasa adelante (excepto RTLOF automáticas de 10 Vel. y algunas de la serie 9)
S-2733R	S-2733	T-8607, 11607A/B Y 14607A/B
S-1849R	N/A	T-8607, 11607A/B Y 14607A/B PARA REGULADOR CON DUCTO DE ACEITE
S-1974R	N/A	T-8607, 11607A/B Y 14607A/B PARA SERVICIO DEL REGULADOR CON DUCTO DE ACEITE SOLAMENTE
S-2841R	N/A	TO-11/14607B-ASX
S-2731R	S-2731	Series TX-607B
N/A	S-3115	FM (LAS) - ULTRASHIFT PLUS
N/A	S-3111	FO(M) - ULTRASHIFT PLUS

Sub-ensambles Fuller®

Sub-ensambles de sección de rango:

PARTE REMAN	NUEVO	MODELO DE TRANSMISIÓN
S-1944R	S-1944	11609's, 12609's, 13609's, RT/F-8608L, RT/F-11608
S-2747R	S-2747	FR/FRO XX210B's
S-2749R	S-2749	FR/FRO XX210C's
S-1388R	S-1388	RT/F - RTO/F - RTOO/F - RTOX/F-11613
S-1395R	S-1395	RT/F - RTO/F - RTX/F-14610, RTO/F-11607L
S-1455R	S-1455	RT/F - RTO/F-15613, RTO/F-14813, RTO-14613
S-2262R	S-2262	RT/F - RTO/F-15613, RTO/F-14813, RTO-14613
S-1933R	S-1933	RT/F - RTX/F-13710B, RTX/F-13710C
S-1941R	S-1941	RT/F-14710B, RTXF-14710B, RTX/F-14710C, RTXF-15710B, RTX/F-15710C
S-2793R	S-2793	RT/F-9710B
N/A	S-2740	RT/RTF-8709B
N/A	S-1390	RT/RTO-14609A
N/A	S-1935	RT/RTX-11710C
N/A	S-1937	RT/RTX-12710B
N/A	S-2099	RT/RTX-13609A
N/A	S-1931	RT/RTX-13710B
N/A	S-1818	RT/RTX-14710B
N/A	S-1454	RT-15613
N/A	S-2903	RT-6609
N/A	S-1456	RT-8609
N/A	S-2668	RTAO-12710B-AC/AS
N/A	S-2672	RTAO-14/16710B-AC/AS
N/A	S-2674	RTAO-14/16710C-AC/AS
S-2907R	S-2907	RTL/F-14710B
N/A	S-2867	RTL/RTLF-13710B
N/A	S-1790	RTLQ-14610A
S-2970R	S-2970	RTLQ/F-16609A
S-2972R	S-2972	RTLQ/F-16609E DESPUÉS DE SU CONVERSIÓN A RTLQ/F-16613B
N/A	S-2771	RTLQ/F-11610B/T2
N/A	S-2775	RTLQ/F-12/13610B/T2
S-2767R	N/A	RTLQ/F-12713A
S-2942R	S-2942	RTLQ/F-13610B-T2
S-2781R	S-2781	RTLQ/F-14, 15, 16, 17610B/T2
S-2769R	S-2769	RTLQ/F-14713A, RTLQ/F-16713A
S-2754R	S-2754	RTLQ/F-14718B, RTLQ/F-16718B
N/A	S-2765	RTLQ/F-14913A
S-2786R	S-2786	RTLQ/F-14918B/T2
N/A	S-1893	RTLQ/F-16618
S-2761R	S-2761	RTLQ/F-16913A
S-2983R	S-2983	RTLQ/F-16913A-T2
S-2932R	S-2932	RTLQ/F-16913A-T2, RTLOC/F-16909A-T2

PARTE REMAN	NUEVO	MODELO DE TRANSMISIÓN
N/A	S-2937	RTLQ/F-18610B, RTLQ-18610B-T2
N/A	S-2742	RTLQ/F-18913A
N/A	S-2744	RTLQ/F-18913A-T2
S-2783R	S-2783	RTLQ/F-18918B/T2, RTLQ/F-16918B/T2
N/A	S-2887	RTLQ/F-20913A
S-2763R	S-2763	RTLQ/F-20918B/T2
N/A	S-2889	RTLQ/F-22918B
S-2940R	S-2940	RTLQ-14/16/18918A-AS2
S-2960R	S-2960	RTLQ-14/16/18918B-AS
N/A	S-1892	RTLQ-14618
N/A	S-2172	RTLQ-16713A
N/A	S-2756	RTLQ-18718B
S-2962R	S-2962	RTLQ-20918B-AS
S-2944R	S-2944	RTLQ-22918A-AS2
S-1400R	S-1400	RTO/F - RTX/F-14608LL
S-2712R	S-2712	RTO/F-11908LL, RTO/F-16908LL, RTO/F-14908LL, RT/F-8908L
S-1557R	S-1557	RTO/F-14708LL, RTX/F-14708LL
N/A	S-2834	RTO/RTOF-11909ALL, 14909ALL, 16909ALL, RTO/RTOF-11909MLL, 14909MLL
N/A	S-2704	RTO/RTOF-14/16915
N/A	S-1554	RTO-11707LL Y RT/RTO-14715/15715 Y RTO-13707DLL
N/A	S-1555	RTO-11708LL
N/A	S-1778	RTO-12709H
N/A	S-2214	RTO-13707MLL
N/A	S-2924	RTO-14/16710B-AS2
N/A	S-2926	RTO-14/16710C-AS2
N/A	S-2954	RTO-14/16910C-AS2
N/A	S-2216	RTO-14709MLL
N/A	S-1562	RTO-15618
S-2976R	S-2976	RTOC/F-16709A
S-2978R	S-2978	RTOC/F-16709A DESPUÉS DE SU CONVERSIÓN A 13 VELOCIDADES
S-2980R	S-2980	RTOC/F-16909A, RTLOC/F-16909A-T2
N/A	S-2956	RTO-XX910B-AS2, RT-14910B-AS2, RTO-16910B-DM2
N/A	S-1901	RTX/RTXF-16709 B Y H
N/A	S-1897	RTX-13709H
S-1391R	S-1391	RTX-14609B
N/A	S-1769	RTX-14709H
N/A	S-2045	RTX/F-16710B
S-2047R	S-2047	RTX/F-16710C

BACKED BY
Roadranger
SUPPORT

Para obtener ayuda sobre especificaciones o el servicio de mantenimiento y reparaciones, llame al **1-800-826-HELP (4357)** o ingrese a **www.eaton.com/roadranger**. En México llame al **01800 386-4242**.

Roadranger: Eaton y sus asociados de confianza le proveen los mejores productos y servicios de la industria, asegurándole más tiempo en las carreteras.

Eaton
Vehicle Group
P.O. Box 4013
Kalamazoo, MI 49003 USA
800-826-HELP (4357)
www.eaton.com/roadranger

© 2013 Eaton
Todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU.
APSL0148 0613

Nota: Las características y especificaciones mencionadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso y representan las capacidades máximas del software y los productos con todas las opciones instaladas. Si bien se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información incluida aquí, Eaton no hace ninguna declaración acerca de lo completa, correcta y exacta que esta pueda ser y no asume ninguna responsabilidad en caso de errores u omisiones. Las características y la funcionalidad pueden variar dependiendo de las opciones seleccionadas.

Roadranger es una marca registrada de Eaton.

Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.