

UPS per PC, workstation e sistemi audio/video domestici

UPS e protezione dai picchi di tensione

2 Eaton protection station

500/650/800 VA



Eaton Protection Station 800



Multiposizione

Protezione avanzata per:

- Home computer
- Dispositivi digitali di intrattenimento



Protezione combinata UPS/sovracorrenti/ dispositivo multipresa

Soluzioni innovative che offrono una protezione totale per home computer e dispositivi digitali per il tempo libero.

Collega tutte le tue apparecchiature e proteggile da interruzioni dell'alimentazione e fluttuazioni di tensione...

Eaton Protection Station può fare tutto questo con un unico dispositivo:

- Fino a 8 prese standard
- Dispositivo di soppressione sovracorrenti ad alte prestazioni
- UPS backup a batteria da 20 a 30 minuti, idoneo per un normale PC

Il primo UPS della sua classe con funzionalità di risparmio energetico

Eaton Protection Station vanta un'efficiente progettazione elettrica con **funzione EcoControl** che **disattiva automaticamente le periferiche** quando il dispositivo principale (Computer, HD TV, Storage di rete domestica, ecc.) viene spento. Questo aiuta a **risparmiare fino al 30% di energia** in confronto agli UPS di vecchia generazione.

Un modello adatto a ogni applicazione

3 versioni (con potenza di backup di 500 VA/250 W, 650 VA/400 W o 800 VA/500 W), per proteggere un PC connesso a Internet, un computer multimediale con periferiche o un'apparecchiatura per videogiochi. Grazie al suo formato multiposizione, Eaton Protection Station si può montare dovunque.

Garantisce la massima tranquillità

- Dispositivo di soppressione sovracorrenti standard IEC 61 643-1 (+ indicatore di stato)
- Porta USB software di gestione energia standard (modelli 650 e 800)
- Protezione linea dati per garantire che la linea Internet (inclusa xDSL) sia protetta dalle sovracorrenti
- Garanzia illimitata per le apparecchiature collegate al computer (paesi UE e Norvegia)
- Test periodici e indicatore di sostituzione batteria



Eaton protection station

500/650/800 VA



- 1 Indicatore dello stato di protezione dalle sovracorrenti
- 2 Protezione della linea per telefono/ADSL Internet
- 3 Prese distanziate, compatibili con gli standard locali
- 4a Prese con protezione dalle sovracorrenti
- 4b Prese con protezione dalle sovracorrenti e alimentazione di backup
- 4c 2 prese EcoControl (650 e 800)
- 5 1 presa predisposta per PLC
- 6 Batteria sostituibile
- 7 Pulsante di reimpostazione (disgiuntore di circuito)
- 8 Porta USB (650 e 800) con software Windows/Linux/Mac
- 8 Indicatore funzionamento rete/batteria, sovraccarico, guasto + allarmi acustici

Eaton Protection Station 650 e 800

SPECIFICHE TECNICHE	500	650	800
Tecnologie	UPS ad alta frequenza con protezione dalle sovracorrenti		
Applicazione			
Prese	6 prese standard (3 con alimentazione di backup e protezione dalle sovracorrenti + 3 con protezione dalle sovracorrenti)	8 prese standard (4 con alimentazione di backup e protezione dalle sovracorrenti + 4 con protezione dalle sovracorrenti)	
Prestazioni			
Potenza di uscita (prese con backup)	500 VA - 250 W	650 VA - 400 W	800 VA - 500 W
Potenza di uscita (tutte le prese)	5 A - 1.150 VA	10 A - 2.300 VA	10 A - 2.300 VA
Intervallo tensione in ingresso	184 V - 264 V	Fino a 160 V - 284 V (regolabile)	Fino a 160 V - 284 V (regolabile)
Tensione e frequenza in uscita	230 V - 50/60 Hz con selezione automatica		
Protezione	Disgiuntore reimpostabile		
Batterie			
Tipo batteria	Batterie sigillate piombo-acido sostituibili		
Monitoraggio batterie	Test automatico delle batterie, indicatore di sostituzione batterie, protezione contro la scarica profonda (limite di 4 ore)		
Funzionamento a batteria	Capacità di avvio a freddo (sorgente di alimentazione mobile), carica batterie anche in posizione OFF		
Applicazione tipica	1 computer Internet	1 computer multimediale + periferiche	1 computer con elevate capacità grafiche
Tempo di backup con un'applicazione tipica	20 min	30 min	30 min
Funzionalità			
Interfaccia utente	Funzionamento con alimentazione di rete/batteria, stato di soppressione sovracorrenti, sovraccarico, sostituzione batteria, guasto, allarmi acustici		
EcoControl	/	Risparmiate fino al 30% di energia* (progettazione elettrica efficiente e disattivazione automatica delle periferiche inattive)	
Protezione dalle sovracorrenti	Protezione completa in modalità comune e differenziale- 3 MOV – Potenza totale: 525 Joule, compatibile con lo standard IEC 61643-1		
Prestazioni su onda 8/20	Uoc = 6 kV Up = 1,5 kV In = 2,5 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1,7 kV In = 2,8 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1,7 kV In = 2,8 kA I max = 8 kA
Compatibilità PowerLine	/	1 presa predisposta PLC	1 presa predisposta PLC
Protezione linea dati	Protezione per telefono/fax/modem/linea ADSL Internet + rete Ethernet		
Installazione	Richiede connessione a terra		
Standard			
Standard	IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1		
Qualità e ambiente	ISO 9001, ISO 14001		
Dimensioni e peso			
Dimensioni L x A x P	155 x 304 x 137 mm	185 x 327 x 149 mm	185 x 327 x 149 mm
Peso	2,9 kg	3,8 kg	4 kg
Gestione alimentazione			
Porta Com	/	Porta USB	Porta USB
Software	/	Software Eaton UPS Companion su CD, compatibile con Windows 7/Windows Vista/XP/Mac/Linux (gestione energia, spegnimento automatico del sistema, segnalazione allarme, registro eventi)	
Assistenza e supporto clienti			
2 anni di garanzia	Sostituzione prodotto standard, inclusa la batteria; garanzia per i dispositivi informatici connessi per un importo illimitato (paesi UE)		
Warranty+	Garanzia opzionale di 3 anni (secondo il paese, visitare il sito www.eaton.eu/powerquality)		
* confrontato con gli UPS delle generazioni precedenti			
Codici parti	500	650	800
Prese FR	66 942	61 061	61 081
Prese DIN	66 943	61 062	61 082

