

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

Product  
Produit

UPS-appliance

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Eaton Power Quality Oy, P.O.Box 54, FI-02921 ESPOO,  
FINLAND

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Eaton Power Quality Oy, Koskelontie 13, FI-  
02920 ESPOO, FINLAND

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Eaton Power Quality Oy, Koskelontie 13,  
FI-02920 ESPOO, FINLAND

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See page 2

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

POWERWARE

Model / Type Ref.  
Ref. De type

PW9155-15I-N-5-32x9Ah, PW9155-12I-N-8-32x9Ah,  
PW9355-8-N-15-32x9Ah, PW9355-10-N-10-32x9Ah,  
PW9355-12-N-8-32x9Ah, PW9355-15-N-5-32x9Ah

Additional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,, peuvent  
être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page

—

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 62040-1-1:2002 1<sup>st</sup> Edition including CENELEC  
Common Modifications and US National Differences

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of  
this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

235169

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body of Finland  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification de Finlande

SGS Fimko Ltd

Date: 27 December 2004

Signature:



Tom Törn  
Director, Certification Services

*Ratings and principal characteristics*

Type PW9155-12I-N-8-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 17A. Battery: DC 384V, 9Ah, 36A. Class I Output: 1/N/PE 230V 50Hz, 53A, 12kVA, 10.8kW
Type PW9155-15I-N-5-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 22A. Battery: DC 384V, 9Ah, 45A. Class I Output: 1/N/PE 230V 50Hz, 66A, 15kVA, 13.5kW
Type PW9355-8-N-15-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 12A. Battery: DC 384V, 9Ah, 24A. Class I Output: 3/N/PE 230V 50Hz, 12A, 8kVA, 7.2kW
Type PW9355-10-N-10-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 15A. Battery: DC 384V, 9Ah, 30A. Class I Output: 3/N/PE 230V 50Hz, 15A, 10kVA, 9.0kW
Type PW9355-12-N-8-32x9Ah	Input: 3/PE, 400V, 50Hz, 17A. Battery: DC 384V, 9Ah, 36A. Class I Output: 3/N/PE 230V 50Hz, 17A, 12kVA, 10.8kW
Type PW9355-15-N-5-32x9Ah	Input: 3/PE, 230V, 50Hz, 22A. Battery: DC 384V, 9Ah, 45A. Class I Output: 3/N/PE 230V 50Hz, 22A, 15kVA, 13.5kW

**Additional information (if necessary)****Information complémentaire (si nécessaire)**

Date: 27 December 2004

Signature:

**SGS Fimko Ltd**Tom Törn  
Director, Certification Services