


UPS Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Grupa produktów Ellipse PRO



Wyświetlacz LCD

Zaawansowana ochrona dla:

- stacji roboczych
- urządzeń sieciowych
- urządzeń peryferyjnych



Energooszczędna ochrona zasilania dla stacji roboczych

- Wyświetlacz LCD zasilacza UPS Eaton Ellipse PRO dostarcza jasnych informacji o stanie pracy i o wynikach pomiarów zasilacza UPS. Pozwala także na łatwą konfigurację ustawień UPS.
- Funkcja EcoControl, która automatycznie dezaktywuje urządzenia peryferyjne, gdy gniazdo główne jest wyłączone, może zmniejszyć zużycie energii nawet do wartości 20%.
- Automatywna regulacja napięcia (AVR) ustawicznie koryguje zmiany napięcia, co oznacza, że możliwa jest praca w czasie zapadów i podwyższenia napięcia bez wykorzystywania baterii akumulatorów.
- Ellipse PRO zawiera wysokiej jakości ogranicznik przepięć, spełniający wymogi normy IEC 61643-1. Ogranicznik przeciwprzepięciowy chroni także połączenia komunikacyjne, takie jak linie ethernetowe, internetowe i telefoniczne.

Łatwa integracja i instalacja

- Ellipse PRO jest wyposażony odpowiednio w cztery (modele 650/850) lub osiem (modele 1200/1600) gniazd wyjściowych Schuko (DIN) lub francuskich (FR) dla łatwego połączenia z najpowszechniejszymi konfiguracjami połączeń komputerów i urządzeń peryferyjnych. Dostępne są także modele z gniazdami IEC.
- Wyjątkowo płaska konstrukcja Ellipse PRO ułatwia instalację w dowolnym środowisku biurowym: opcje instalacyjne pozwalają na ustawienie pionowe pod biurkiem, poziome pod monitorem, montaż w szafie 19" (opcjonalny zestaw montażowy 2U) i naścienny (z opcjonalnym zestawem).
- Ellipse PRO jest wyposażony w port USB i dostarczany w komplecie z kablem i oprogramowaniem Eaton UPS Companion, które umożliwia bezpieczne zamykanie systemów operacyjnych, pomiar zużycia energii i łatwą konfigurację ustawień zasilacza UPS.

Kompletny spokój

- Trzyletnia gwarancja włącznie z bateriami akumulatorów.
- Nieograniczona gwarancja na podłączone urządzenia komputerowe (tylko kraje członkowskie EU i Norwegia).
- Baterie wewnętrzne są testowane automatycznie w regularnych interwałach czasowych, zapewniając wczesną detekcję, kiedy należy je wymienić.
- Łatwo wymienne baterie akumulatorów pomagają w wydłużeniu czasu eksploatacji UPS.

EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton Ellipse PRO

1 3 gniazda wyjściowe z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem bateryjnym, 1 gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową

2 1 gniazdo z funkcją EcoControl

3 Ochrona linii telefonicznej, internetowej i ethernetowej

4 Port USB

5 Wymienialne baterie akumulatorów

6 Przycisk resetowania wyłącznika zabezpieczającego



Eaton Ellipse PRO 650



Eaton Ellipse PRO 1600

1 4 gniazda wyjściowe z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem bateryjnym

2 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową

3 2 gniazda z funkcją EcoControl (1200/1600)

4 Ochrona linii telefonicznej, internetowej i ethernetowej

5 Port USB

6 Wymienialne baterie akumulatorów

7 Przycisk resetowania wyłącznika zabezpieczającego

Specyfikacja techniczna	650	850	1200	1600
Moc (VA / W)	650 VA / 400 W	850 VA / 510 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Charakterystyka elektryczna				
Technologia	Line-interactive (AVR, buster + ogranicznik)			
Zakres napięcia wejściowego	165 V - 285 V (regulowane do 150 V - 285 V)			
Napięcie wyjściowe	230 V (regulowane do 220 V - 230 V - 240 V)			
Częstotliwość	50-60 Hz (z funkcją automatycznego wyboru)			
Połączenia				
Liczba gniazd	4	4	8	8
Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i podtrzymaniem bateryjnym / gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową	3 / 1	3 / 1	4 / 4	4 / 4
Funkcje				
Interfejs użytkownika	LCD (stan pracy i pomiary UPS, konfiguracja ustawień UPS)			
EcoControl (automatyczne wyłączenie urządzeń peryferyjnych w stanie czuwania)	Tak, do 15% oszczędności energii	Tak, do 15% oszczędności energii	Tak, do 20% oszczędności energii	Tak, do 20% oszczędności energii
Ochrona przeciwprzepięciowa	Ogranicznik przepięć spełniający wymogi normy IEC 61643-1			
Baterie				
Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50 i 70%*	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min
Zarządzanie bateriami akumulatorów	Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, funkcja 'zimnego startu', wymienne baterie			
Komunikacja				
Porty komunikacyjne	Port USB (kable w zestawie)	Port USB (kable w zestawie)	Port USB (kable w zestawie)	Port USB (kable w zestawie)
Oprogramowanie	Eaton UPS Companion na CD-ROM (umożliwia bezpieczne zamykanie systemów, pomiar zużycia energii i konfigurację ustawień UPS)			
Ochrona linii danych	Tel/faks/modem/Internet i Ethernet			
Standardy				
Bezpieczeństwo i EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, Raport CB, znak CE			
Ochrona przeciwprzepięciowa	IEC 61643-1			
Wymiary W x S x G i masa				
Wymiary W x S x G	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Masa	6,6kg	7,3kg	9,9kg	11,3kg
Wsparcie techniczne i obsługa klienta				
Gwarancja	3-letnia gwarancja włącznie z bateriami akumulatorów. Nieograniczona gwarancja na podłączone urządzenia komputerowe (tylko kraje członkowskie EU i Norwegia)			

* Czasy podtrzymania baterijnego są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od sprzętu, konfiguracji, wieku baterii, temperatury, itp.

Numer katalogowy	650	850	1200	1600
Gniazda francuskie (FR)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
Gniazda Schuko (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
Gniazda IEC	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
Akcesoria				
Zestaw montażowy 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Zestaw montażowy naścienny	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

