

## Appareil de mesure d'intégrité BECO® Control Mini

L'appareil de mesure d'intégrité BECO Control Mini facilite la réalisation de tests d'intégrité. La mesure ultra-précise des valeurs lors d'une baisse de pression pendant le test permet de déterminer avec exactitude la vitesse de diffusion en ml/min. A la fin, l'appareil de mesure affiche le résultat positif ou négatif du test. Chaque résultat de test est enregistré et peut être affiché à l'écran mais on peut également l'enregistrer sur un PC/ordinateur portable par USB mini, permettant ainsi une documentation complète des valeurs collectées.

En saisissant vos données de filtration, cet appareil vous permet de tester tout type de cartouche filtrante voire de ligne filtrante. Pour ce faire, vous disposez de 19 programmes de test programmables.

Valeurs de saisie, saisie unique :

- Grosseur de pore
- Vitesse de diffusion admise/cartouche
- Pression lors du test
- Nombre de cartouches
- Volume du filtre
- Stabilisation
- Durée du test

### Vos avantages

- Mesures exactes et reproductibles
- Appareil mobile
- Utilisation conviviale
- Documentation fiable

### Nos performances

- Mesures ultra-précises du capteur de pression et diagnostic des erreurs en continu
- Guide-opérateur par menu
- Capacité de mémoire importante et transfert facile des données
- Construction fermée protégée contre les projections d'eau (IP 64)



L'appareil de mesure BECO Control Mini avec unité de raccordement

### Accessoires pour l'appareil de mesure BECO Control Mini

Référence	Descriptif
BJTG1D20	Control Mini
BJTG1025	Unité de raccordement Control Mini
BJTG3D26	Accouplement Rectus avec écrou-raccord
BJTG1D22	Option: fonction d'impression, wireless
BJTG1D23	Imprimante portable, wireless

**Amérique du Nord**  
44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724  
Gratuit : 800 656-3344  
(seulement en Amérique du Nord)  
Tél : +1 732 212-4700

**Europe/Afrique/Proche-Orient**  
Auf der Heide 2  
53947 Nettersheim, Allemagne  
Tél : +49 2486 809-0

Friedensstraße 41  
68804 Altlußheim, Allemagne  
Tél : +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24  
55450 Langenlonsheim, Allemagne  
Tél : +49 6704 204-0

**Chine**  
No. 3, Lane 280,  
Linhong Road  
Changning District, 200335  
Shanghai, P.R. Chine  
Tél : +86 21 5200-0099

**Singapour**  
100G Pasir Panjang Road #07-08  
Singapour 118523  
Tél : +65 6825-1668

**Brésil**  
Av. Ermano Marchetti, 1435 -  
Água Branca, São Paulo - SP,  
05038-001, Brazil  
Tél : +55 11 3616-8461

**Pour de plus amples informations,  
contactez-nous à l'adresse e-mail  
suivante : [filtration@eaton.com](mailto:filtration@eaton.com) ou  
en ligne sur [www.eaton.com/filtration](http://www.eaton.com/filtration)**

FR  
2 A 7.4.3  
07-2019

© 2019 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.



Powering Business Worldwide