

Пластинчатый фильтр BECO COMPACT® PLATE 200

Пластинчатый фильтр для лабораторий и опытных участков

Пластинчатый фильтр BECO COMPACT PLATE 200 - это система глубинной фильтрации для задач фильтрации малых объемов в лабораторных и технических условиях. Сферы применения – фильтрация маленьких партий и оценка фильтруемости в пищевой, химической и косметической промышленности, а также в биотехнологии.

Пластинчатый фильтр BECO COMPACT PLATE 200 – это высококачественный многопластинчатый фильтр с высокой степенью сжатия фильтр-картона.

Особые признаки

- **Высокая гибкость** благодаря простому подбору фильтровальной площади (0,07 до 1,02 м²) к каждой сфере применения
- **Различные возможности применения** благодаря использованию осветляющих элементов, а также элементов и рам для мути при пластинчатой и намывной фильтрации или комбинированной фильтрации
- **Простота в обращении и хорошие возможности мойки** благодаря эргономичному оформлению, гладким поверхностям и открытому профильному листу в фильтровальных элементах
- **Низкие потери продукта** благодаря массивной конструкции и увеличенному зажимному шпинделю
- **Высокая химическая стойкость** благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали, например, AISI 316L в области продукта.

Прочие исполнения и дополнения различными компонентами для полнейшей комплектации возможны по запросу.

Материалы

Детали, соприк. с продуктом:	Нерж. сталь AISI 316L/AISI 316 Ti
Прочие детали:	Нерж. сталь AISI 304
Уплотнители:	Силикон, витон



Технические показатели

Рабочее избыточное давление:	макс. 1000 кПа (10 бар)
Дифференциальное давление:	макс. 400 кПа (4 бара)
Рабочая температура:	макс. 140 °C; в зависимости от используемых пластин
Площадь фильтрации на лист:	0,034 м ²

Фильтровальные элементы

	Ширина	Камера для мути	Вес
Осветляющий эл	8 мм		0,8 кг
Эл. для мути	8 мм		0,8 кг
Рамка для мути	8 мм	0,12 л	0,8 кг
Рамка для мути	25 мм	0,65 л	2,4 кг

Соединения

Вход:	DN 15, DIN 11851
Выход:	DN 15, DIN 11851


Прочие исполнения

Фланцевые соединения DIN 2633/ISO, быстроразъемные соединения или в соответствии с запросом.

Исполнение	Фильтровая льная площадь	Камера для мути*	Осветляющие элементы/ рама для мути	Фильтр-картон (200 x 200 мм)	Вес
	м ²	l		штук	≈ кг
200 SF	1,02	-	14/15	30	80
200 ASF с 8 мм рамкой для мути	1,02	1,80	14/15	30	78
200 ASF с 25 мм рамкой для мути	0,75	7,15	10/11	22	91

* полезный объем камеры для мути

п/п	Наименование	№ артикула	
1	Основная рама с поддоном	59262102	
2	Начальная пластина, 8 мм	59262301	
3	Осветляющая пластина, 8 мм	59262331	
4	Пластина для мути, 8 мм	59262332	
5	Рамка для мути, 8 мм	59262305	
6	Рамка для мути, 25 мм	59262304	
7	Конечная пластина, 8 мм	59262302	
8	Деаэратор	59262312	
9	Угловой клапан DN 15	54042024	
10	Уплотнители к поз. 2, 3, 4, 5, 7	53126611 силикон	53126613 витон
11	Уплотнители к поз. 6	53126711 силикон	53126713 витон
12	Уплотнители DN 15, DIN 11851	50000152 силикон	50000154 витон



Северная Америка
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Бесплатно: 800 656-3344
(только на территории
Северной Америки)
Тел. №: +1 732 212-4700

Европа/Африка/Ближний Восток
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Германия
Тел. №: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altludersheim, Германия
Тел. №: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Германия
Тел. №: +49 6704 204-0

Китай
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Китай
Тел. №: +86 21 5200-0099

Сингапур
100G Pasir Panjang Road #07-08
Сингапур 118523
Тел. №: +65 6825-1668

Бразилия
Av. Ermanno Marchetti, 1435 -
Água Branca, São Paulo - SP,
05038-001, Бразилия
Тел. №: +55 11 3616-8461

**Для получения дополнительной
информации просьба связаться с нами по
электронной почте: filtration@eaton.com
или онлайн eaton.com/filtration**

RU
7 A 2.6.22
08-2019

© 2019 Eaton. Все права защищены. Все торговые знаки и товарные марки являются собственностью соответствующих предприятий. Вся информация и все рекомендации, содержащиеся в настоящем проспекте и касающиеся использования описанных здесь продуктов, основываются на испытаниях, которые считаются достоверными. Тем не менее, пользователь самостоятельно определяет пригодность этих продуктов для своего собственного применения. Поскольку конкретное использование третьими лицами не относится к сфере влияния компании Eaton, явные или подразумеваемые гарантии не распространяются на последствия такого применения или на полученные таким образом результаты. Компания Eaton не берет на себя никакой ответственности за использование этих продуктов третьими лицами. Содержащуюся здесь информацию не следует рассматривать как совершенно полную, так как может быть необходима или желательна дополнительная информация при наличии специфических или неординарных обстоятельств, или так как это может ограничиваться действующими законами или административными положениями.



Powering Business Worldwide