

Filtre à plaques et à cadre clos BECO INTEGRA® PLATE A400 DC

Acier inoxydable

Le filtre à plaques BECO INTEGRA PLATE A400 DC est le système de filtration en profondeur adapté pour des filtrations complexes dans les domaines de la biotechnologie, de l'industrie chimique, cosmétique, pharmaceutique et alimentaire.

Le filtre à plaques BECO INTEGRA PLATE A400 DC est un filtre multiplaques à compartiment produit sans joint et avec un joint torique périphérique.

Caractéristiques

- Possibilité de **nettoyage CIP** même sans plaques filtrantes en profondeur
- **Vidange complète** grâce à une conception particulière
- **Sécurité élevée** par absence de fuites grâce à un joint périphérique et une post-régulation automatique de la pression du système hydraulique
- **Manipulation aisée** et **nettoyage facile** grâce à une conception ergonomique avec tôle profilée ouverte dans les éléments de filtration et vidange des cadres par le bas dans un bac
- **Possibilités d'utilisation variables** en utilisant des éléments de clair ainsi que des éléments de trouble et des cadres de trouble lors de la filtration à plaques et par alluvionnage voire la filtration combinée
- La conception et le montage du filtre à plaques BECO INTEGRA PLATE A400 DC répond aux exigences des **directives cGMP**, ainsi qu'aux **dispositions FDA**

D'autres versions ainsi que l'ajout d'autres composants pour des installations complètes sont possibles selon les exigences.

Données techniques

Pression de service :	max. 600 kPa (6 bar)
Pression différentielle :	max. 400 kPa (4 bar)
Température de service :	max. 140 °C, selon les plaques filtrantes utilisées
Surface filtrante par plaque :	0,12 m ²



Matériaux

Parties en contact avec le produit :	Acier inoxydable AISI 316L/316Ti
Autre :	Acier inoxydable AISI 304
Joints/joints toriques :	EPDM, silicone, Viton, enrobé FEP (conforme FDA)

Version	Surface filtrante	Volume*	Taille du châssis	Plateau filtrat/produit	Plaques filtrantes en profondeur	Poids
	m ²	l		Unité	Unité	≈ kg
A400 SF	4,08	-	1	16/17	34	595
	7,20	-	2	29/30	60	745
	12,00	-	3	49/50	100	965
A400 ASF avec cadre de 10 mm	4,08	10	1	16/17	34	584
	7,20	18	2	29/30	60	724
	12,00	30	3	49/50	100	930
A400 ASF avec cadre de 18 mm	3,12	20	1	12/13	26	590
	5,52	35	2	22/23	46	738
	8,88	56	3	36/37	74	935
A400 ASF avec cadre de 25 mm	2,40	24	1	9/10	20	577
	4,56	46	2	18/19	38	734
	7,44	74	3	30/31	62	937
A400 ASF avec cadre de 40 mm	1,68	29	1	6/ 7	14	575
	3,36	59	2	13/14	28	745
	5,52	97	3	22/23	46	958

* volume utile du compartiment de trouble

Éléments filtrants

	Largeur	Volume*	Poids
	mm	l	kg
Plateau pour filtrat	10		5,0
Plateau pour produit	10	-	5,0
Cadre	10	0,60	4,3
Cadre	18	1,50	7,7
Cadre	25	2,40	10,2
Cadre	40	4,20	16,4


* volume utile réel

Raccordements

Entrée :	DN 25, DIN 11851/ISO 1"
Sortie :	DN 25, DIN 11851/ISO 1"

Autres versions :

Raccordements de bride DIN 2633, Tri-Clamp ou selon les exigences.



Amérique du Nord
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gratuit : 800 656-3344
(seulement en Amérique du Nord)
Tél : +1 732 212-4700

Europe/Afrique/Proche-Orient
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Allemagne
Tél : +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Allemagne
Tél : +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Allemagne
Tél : +49 6704 204-0

Chine
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Chine
Tél : +86 21 5200-0099

Singapour
100G Pasir Panjang Road #07-08
Singapour 118523
Tél : +65 6825-1668

Brésil
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brésil
Tél : +55 11 3616-8400

**Pour de plus amples informations,
contactez-nous à l'adresse e-mail
suivante : filtration@eaton.com ou
en ligne sur www.eaton.com/filtration**

FR
2A.26.11.5
03-2019

© 2019 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.



Powering Business Worldwide