

Standard	UL 508	NEC Class 2	CSA 22.2 No. 107.1-01	CSA C22.2 No. 60950-1-03	CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed	Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
Category Code / Class	<u>UL CCN:</u> NMTR, NMTR7	<u>UL CCN:</u> EPBU2, EPBU8	<u>CSA Class:</u> 5311-03	<u>CSA Class:</u> 5311-07, 5311-87	<u>CSA Class:</u> 5311-11, 5311-91	<u>CSA Class:</u> 5318-01, 5318-81
Catalog Number	File Number	File Number	File Number	File Number	File Number	File Number
PSG15E12SP	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG30E12SP	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG60E12SM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG100E12SM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG60E	E198014	--	250468	--	250468	250468
PSG60E24SP	E198014	--	--	250468	--	--
PSG60E24RM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG60N24RP	E198014	E363349	250468	--	--	250468
PSG120E	E198014	--	250468	--	250468	250468
PSG120E24RM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG240E	E198014	--	250468	--	250468	250468
PSG240E24RM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG480E	E198014	--	250468	250468	--	250468
PSG480E24RM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG60F24RM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG120F24RM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG240F24RM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG480F24RM	E198014	--	250468	--	--	250468
PSG960F24RM	E198014	--	250468	--	--	--
PSG480R24RM	E198014	--	--	--	--	250468
PSG960R24RM	E198014	--	--	--	--	250468
PSG480B24RM	E198014	--	250468	--	--	250468