

Wetterfestes VoIP-Telefon InduTel IP

Telefon für Innen- und Außenbereiche
mit Schutztür



Übersicht

Der Fernsprecher InduTel IP von FHF ist so formschön für den Innenbereich wie widerstandsfähig für alle Außenanlagen im Nicht-Ex-Bereich. Das InduTel IP ist das ideale Gerät für eine Vielzahl von unterschiedlichen Betriebsstätten – ob Seewasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder hohe mechanische Beanspruchung. Durch die Schutztür sind der Handapparat und die Tastatur gegen Verschmutzungen perfekt geschützt. Die Administration des InduTel IP erfolgt über den Geräteeigenen Webserver.





Eigenschaften

- Schutzart IP 66 nach IEC60529
- Umgebungstemperatur -40 °C bis +55 °C
- VoIP Standard: SIP (RFC3261)
- Codecs: G.711 A-Law, G.711 µ-Law
- RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Interner Relaiskontakt (Bistabil)
- Power over Ethernet oder 24 VDC-48 VDC
- Optische Anrufsignalisierung
- Beleuchtete Tastatur

Technische Daten

Stromversorgung	PoE nach IEEE 802.3af oder 24 - 48 VDC
Leistungsbedarf	Class 1 (max 3,84W)
Anschluss	LAN RJ45 (10/100 Mbit/s) Schraubklemmen
Relaiskontakt	bis 30 VAC oder 60 VDC 2 A < 30 VDC 1 A > 30 VDC 1 A < 30 VAC
VoIP Standard	SIP (RFC3261)
Tonruf lautstärke	bei geöffnetem Gehäusedeckel ca. 90 dB(A) in 1 m Abstand bei geschlossenem Gehäusedeckel ca. 65 dB(A) in 1 m Abstand
Gehäuse	
Material	Polycarbonate
Höhe x Breite x Tiefe	330 x 237 x 110 mm
Gewicht	2,3 kg (Telefon inkl. Telefonhalterung)
Betriebsgebrauchslage	senkrecht
Hörer	
Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Hörkapsel	dynamische Kapsel
Kabeleinführung	2x M16 x 1,5 für Kabeldurchmesser 5-9 mm
Optische Anrufsignalisierung und beleuchtete Tastatur	zu-/abschaltbar
Umgebungstemperaturen	
Betrieb	-40 °C bis +55 °C
Transport und Lagerung	-40 °C bis +70 °C
Schutzart	IP 66 gemäß IEC 60529 (bei geschlossener Schutztür)

Übersicht (Angaben in mm)



Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer*
InduTel IP	Wandtelefon mit Schutztür transparent	Gelb	FHF 112 645 86
InduTel IP	Wandtelefon mit Schutztür transparent	Rot	FHF 112 645 86 02