



Controlador web CGLine+ con servidor web integrado





Dibujos dimensionales, datos en mm



Caja de conexión del controlador web CGLine+



Dibujos dimensionales, datos en mm



### Controlador web CGLine+

- Para conectar hasta 800 luminarias en un máximo de 4 líneas.
- El servidor web integrado permite la visualización, el control y la monitorización con comodidad.
- Identificador único por luminarias asignado por el fabricante.
- Función de búsqueda automática de luminarias que no requiere direccionamiento manual.
- Ordenación sencilla mediante la asignación de una dirección corta no restringida.
- Introducción no restringida de nombres de ubicaciones de destino para las luminarias con hasta 20 caracteres.
- Asignación clara de luminarias a un máximo de 8 zonas por línea.
- Pruebas de funcionamiento y duración automáticas.
- Se pueden definir hasta 8 grupos de prueba por luminaria para la prueba de funcionamiento (FT) y la prueba de duración (DT).
- Almacenamiento del libro de registro electrónico durante un período mínimo de 4 años.
- Dibujos dimensionales, datos en mm
- Servicio de correo electrónico para enviar correo electrónico automático en caso de fallos de funcionamiento a un máximo de 10 direcciones, asignables a 2 grupos de derivación.
- Bloqueo de la función de iluminación de emergencia durante períodos no operativos (todo/por línea de bus/por zona/por luminaria).
- Luminarias en modo permanente intercambiables (todas/por línea de bus/por zona/por luminaria).
- Acceso protegido mediante contraseña como administrador o usuario.
- Visualización de luminarias hasta en 30 diseños de edificio diferentes.
- Análisis eficaz y oportuno del libro de registro mediante el software de ordenador CGLine+.

Dimensiones	214 x 109.8 x 60.1 mm
Tipo de carcasa	Para raíl DIN 12 TE
Fuente de alimentación	230 V AC, 50/60 Hz
Consumo de energía	< 4 W en espera, < 21 W a carga completa
Terminales de conexión	Máx. 2.5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente permitida	0 °C ... 35 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 70 °C
Grado de protección	IP20

### Detalles de pedido

Tipo	Alcance del suministro	Número de pedido
Controlador web CGLine+	Módulo en carcasa de instalación para raíles DIN	40071361055

### Accesorios

Tipo	Alcance del suministro	Número de pedido
Software de ordenador CGLine+	En CD-ROM	40071361178
Caja de conexión del controlador web CGLine+	Controlador web CGLine+ en carcasa para montaje en pared	40071361184
Telecomando TL CGLine+	Caja de control remoto electrónico para 400 unidades en el sistema CGLine +	LUM10319