


Telecomando TL CGLine+

TL CGLine+



Disegni con dimensioni, dati in mm



TL CGLine+

- Modulo di comando fino a 400 apparecchi con collegamento su bus CGLine+
- Per avviare la funzione Visibilità Aumentata (IA) su tutti gli apparecchi collegati tramite contatto esterno. In questo modo è possibile rendere le evacuazioni più rapide e sicure.
- L'ingresso di comando per l'avvio della funzione IA è dotato di un monitoraggio del contatto per maggiore sicurezza.
- Avvio della modalità Rest-Mode tramite pulsante su TL CGLine+ o tramite ingresso esterno. Rest-mode: In caso di interruzione programmata dell'alimentazione di rete, disinserisce la funzione di illuminazione di emergenza. In questo modo è possibile risparmiare sulla capacità della batteria e gli apparecchi sono pronti per il funzionamento di emergenza subito dopo la fine dell'interruzione programmata.
- Funzione di sincronizzazione dei test automatici su tutti gli apparecchi collegati
- Funzione per posticipare i test di 24 ore
- Avvio manuale dei test di funzionamento e di autonomia
- Con TL CGLine+ gli apparecchi CGLine+ collegati funzionano tutti in modalità autotest. Eventuali anomalie saranno segnalate sul LED di stato del singolo apparecchio e non sul modulo di comando.

Dimensioni	88 x 86 x 60 mm
Costruzione/fissaggio	Per barra DIN 5 moduli
Alimentazione	230 V AC, 50/60 Hz
Consumo energetico	1,5W
Morsetti	max. 2,5 mm ²
Temperatura ambiente consentita	5 °C ... 40 °C
Grado di protezione	IP20

Codice di ordinazione

Tipo	Descrizione	Codice
TL CGLine+	Telecomando per attivazione remota funzione IA, Rest-mode, Test e Sincronizzazione di apparecchi autonomi CGLine+	LUM10319