



# Symphoni LX Wall base

## Symphoni LX Wall base (WP)






(EN) EN54-23 Fire alarm devices visual alarm device for use in & around buildings  
 (FR) Dispositifs incendie EN54-23 dispositifs visuels alarme feu pour utilisation à l'intérieur et autour des bâtiments  
 (DE) EN54-23 Feuermeldevorrichtung Optischer Signalgeber zur Innen-und Aussenmontage  
 (PL) EN54-23 Pożarowe urządzenia alarmowe sygnalizatory optyczne do pomieszczeń i na zewnątrz budynków.  
 (IT) Dispositivi di allarme antincendio EN54-23 dispositivo di allarme visivo per uso all'interno e nelle vicinanze degli edifici

	EN54-23:2010		ABS FR & Polycarbonate
	9 - 60Vdc		Type A (IP21C) & B (IP66)
	-25 °C ~ +70 °C		1.5W (max)
	2.4m (max)		100mS ON / 900mS OFF 50mS ON / 950mS OFF
	< 120% for 10mS		0.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>



DoP No: DoP0002

	High Power		Low Power	
	1 Hz	0.5Hz	1 Hz	0.5Hz
	White & Red	W-2.4-7.5 7.5m (135m <sup>3</sup> )	White	W-2.4-2.5 2.5m (15m <sup>3</sup> )
			Red	W-2.4-2.5 2.5m (15m <sup>3</sup> )
	White Flash Flash Blanc Weisser Blitz	12V 51mA 27mA 24V 25mA 16mA 48V 18mA 11mA		35mA 19mA 16mA 10mA 11mA 9mA
	Red Flash Flash Rouge Roter Blitz	12V 51mA 27mA 24V 25mA 16mA 48V 18mA 11mA		35mA 19mA 16mA 10mA 11mA 9mA




(EN) Drilling diameter must be adjusted to the diameter of the cable glands.  
 (FR) Le diamètre de perçage doit être adapté au diamètre des presses-étoupes.  
 (DE) Bohrdurchmesser muss dem Kabeldurchmesser angepasst sein.  
 (PL) Średnica wiercenia musi być dostosowana do średnicy dławików kablowych.  
 (IT) È necessario adattare il diametro di perforazione in base al diametro del pressacavi.


(EN) Cable glands must be compatible with declared cable size.  
 (FR) Les presses-étoupes doivent être adaptés à la section des câbles déclarée.  
 (DE) Kabeldurchführungen müssen mit den angegebenen Kabelabmessungen kompatibel sein.  
 (PL) Dławiki kablowe muszą pasować do zadeklarowanego rozmiaru kabla.  
 (IT) È necessario che i pressacavi siano compatibili con la dimensione del cavo indicata.









Type A (IP21C)



Type B (IP66)



	ON	EN54-23
1Hz	1	Pass
0.5Hz	0	Pass
High Power	1	Pass
Low Power	0	Pass



Essential Characteristics / Caractéristiques

Operational Reliability / Fiabilité de Fonctionnement	PASS/CONFORME	Temperature Resistance / Résistance à la température	PASS/CONFORME
Duration of operation / Durée de fonctionnement	PASS/CONFORME	Dry heat (operational) / Chaleur sèche (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Provision for external conductors / Disposition pour conducteurs extérieurs	PASS/CONFORME	Dry heat (endurance) / Chaleur sèche (endurance)	PASS/CONFORME
Flammability of materials / Inflammabilité des matériaux	PASS/CONFORME	Cold (operational) / Froid (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Enclosure protection / Indice de protection	PASS/CONFORME	Humidity Resistance / Résistance à l'humidité	PASS/CONFORME
Access / Accès	PASS/CONFORME	Damp heat, cyclic (operational) / Chaleur humide, cyclique (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Manufacturer's adjustments / Réglages du fabricant	PASS/CONFORME	Damp heat, steady state (endurance) / Chaleur humide, continue (endurance)	PASS/CONFORME
On-site adjustment of behaviour / Réglages du site	PASS/CONFORME	Damp heat, cyclic (endurance) / Chaleur humide, cyclique (endurance)	PASS/CONFORME
Requirements for software controlled devices / Exigences relatives aux dispositifs contrôlés par logiciel	PASS/CONFORME	Shock & Vibration & Resistance / Choc & Vibration & Résistance	PASS/CONFORME
Performance parameters under fire condition / Paramètres de performance en cas d'incendie	PASS/CONFORME	Shock (operational) / Choc mécanique (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Coverage Volume / Volume de couverture	PASS/CONFORME	Impact (operational) / Impact (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Variation of light output / Variance de la puissance lumineuse	PASS/CONFORME	Vibration (operational) / Vibration (fonctionnel)	PASS/CONFORME
Minimum/maximum light intensity / Intensité lumineuse minimale/maximale	PASS/CONFORME	Vibration (endurance)	PASS/CONFORME
Light colour / Couleur de la lumière	WHITE / RED / BLANC / ROUGE	Corrosion Resistance / Résistance à la corrosion	PASS/CONFORME
Light pattern & frequency of flashing / Effets temporels lumineux et fréquence de clignotement du flash	0.5 / 1Hz	SO <sub>2</sub> corrosion (endurance) / Corrosion par le SO <sub>2</sub>	PASS/CONFORME
Marking & Data / Marquage et données techniques	PASS/CONFORME	Electrical Stability / Stabilité électrique	PASS/CONFORME
Synchronisation	PASS/CONFORME	EMC immunity (operational) / CEM Immunité (fonctionnel)	PASS/CONFORME

\* (EN) Product manual M12-004

\*\* (EN) POŻAR label must be applied if product used in Poland  
(PL) Naklejka "POŻAR" musi być użyta jeżeli produkt jest stosowany w Polsce.

Manufactured By  
Eaton Electrical Products Ltd  
Llantarnam Park, Cwmbran, Gwent, NP44 3AW, UK  
Tel: +44 (0)1633 628 500  
Fax: +44 (0)1633 866 346

www.eaton.com  
Made in the UK

Eaton Industries Manufacturing GmbH  
Electrical Sector EMEA  
Route de la Longeraie 7  
1110 Morges, Switzerland  
Eaton.eu

© 2017 Eaton All rights reserved March 2017



Powering Business Worldwide