CEAG 58011/-21 LED CGLine+ 1-8h/D

Montage- und Betriebsanleitung Mounting and Operating Instructions

Zielgruppe: Elektrofachkraft Target group: Skilled electricians



Verwendungszweck: Notbeleuchtung, nicht für privaten Gebrauch Intended Application: Emergency Lighting, not suitable for private use









Inhaltsverzeichnis

	1 Normenkonformität
	2 Kurzbeschreibung / Verwendungsbereich
	3 Generelle Hinweise zu Anschluss und Inbetriebnahme der Leuchten
	4 Leuchtenaufbau
	5 Maßbilder8
	6 Installation / Inbetriebnahme9
	6.1 Montage
	6.2 Einstellung der Betriebsart
	6.3 Dimmlevel12
	7 TEST und Anzeigeeinheit
	7.1 Überwachungseinrichtung CGLine+12
	8 Technische Daten
	9 Wartung / Instandhaltung
	10 Entsorgung / Recycling
Index	•
	1 Conformity with standards
	2 Brief description / Scope of application
	3 General notes for connection and operation of the luminaires
	4 Construction of luminaire
	5 Dimensional drawings8
	6 Installation / Operation
	6.1 Mounting
	6.2 Operation mode
	6.3 Dimmlevel
	7 TEST button and display
	7.1 CGLine+ Monitoring Device
	8 Technical Data
	9 Servicing / Maintenance
	10 Disposal / Recycling

2

A

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Leuchte ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben!
- Als Ersatz dürfen nur Originalteile von CEAG verwendet werden!
- Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Leuchte entsprechend den im Abschnitt Installation genannten Anweisungen geprüft werden!
- Die Notleuchtenkennzeichnung vornehmen: Stromkreis und Leuchtennummer zuordnen und eintragen.
- Die Protokollführung gemäß der nationalen Vorschriften ist durchzuführen (entfällt bei automatischer Protokollierung)!
- Alle Fremdkörper müssen vor der ersten Inbetriebnahme aus dem Gerät entfernt werden!
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, die mit einem versehen sind!

A

SAFETY INSTRUCTIONS

- The device shall only be used for its intended purpose and in undamaged and flawless condition
- Only genuine CEAG spare parts may be used for replacement and repair
- Prior to its initial operation, the luminaire will have to be checked in line with the instructions (see installation sector)
- Carry out the marking of the emergency luminaire: Assign the circuit and the luminaire No. and enter them.
- Recording in the minutes shall be performed in compliance with the national regulations (is deleted in case of automatic recording).
- Any foreign object shall be removed from the luminaire prior to its initial operation!
- Observe the national safety rules and regulations to prevent accidents as well as the safety instructions included in these operating instruction marked with



1 Normenkonformität

Die Leuchte ist konform mit: EN 60 598-1, EN 60 598-2-22 und DIN EN 1838. Gemäß DIN EN ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

1 Conformity with standards

Conforms to: EN 60 598-1, EN 60 598-2-22 and DIN EN 1838.

Developed, manufactured and tested in accordance with DIN EN ISO 9001.

2 Kurzbeschreibung / Verwendungsbereich

Die Sicherheitsleuchten Style Variant 58011_58021 LED CGLine+ sind als Einzelbatterieleuchten in Installationen nach EN 50 172, DIN VDE 0100-718 und DIN V VDE V 0108-100 geeignet. Mit einem CGLine+ Web-Controller können die Einzelbatterieleuchten über eine Busleitung zentral überwacht werden.

2 Brief description / Scope of application

As a self contained luminaire the Style Variant 58011_58021 Led CGLine+ safety luminaires are suitable for installations acc. to EN 50 172, DIN VDE 0100-718 and DIN V VDE V 0108-100. With a CGLine+ web controller the self-contained luminaires can be monitored centrally via a bus cable.

3 Generelle Hinweise zu Anschluss und Inbetriebnahme der Leuchten

Das Netzkabel wird an den Klemmen L, L', N, PE/FE angeschlossen, wobei L als ungeschaltete Dauerversorgung der Elektronik und L' zur bedarfsabhängigen Schaltung der Leuchte dient.

Bei Dauerlichtschaltung ist eine Drahtbrücke in die Klemmen L und L' zu stecken.





Der PE Leiter ist bei allen Varianten anzuschliessen – bei Schutzklasse II Leuchten dient dieser als Funktionserde.

3 General notes for connection and operation of the luminaires


Mains cable should be connected to the terminals N, L, L' and PE/FE on the printed circuit board, where L is an unswitched permanent connection for the electronics and L' is used for switching the lamp on and off with a light switch as and when required.

For maintained light switching a wire jumper must be inserted in the L and L' terminals.





The PE wire must be connected with all variants. For protection class II luminaires, this serves as functional earth.



switched mit Brücke
maintained light zwischen L u. L'
non maintained
light without and
maintained light
with jumper L and L'

Busanschluss

Im Falle einer zentralen Überwachung über den CGLine+ Bus, ist der Busanschluss an den Klemmen D1 und D2 vorzunehmen, wobei die Klemmen jeweils zweifach vorhanden und geräteseitig gebrückt sind, um eine Durchverdrahtung zu ermöglichen.

LED-Anschluss

Die eingebaute Versorgungselektronik ist für den Betrieb von unterschiedlichen LED-Leiterkarten

geeignet. Beim ersten Einschalten bzw. nachdem Netz und Batterie abgeklemmt waren oder nach einem Reset (Testtaster > 10 s gedrückt) erkennt die Elektronik die verwendete Leiterkarte und stellt die zum Betrieb notwendigen Parameter ein. Dieser Initialisierungsvorgang dauert ca. 5 s.

LEDs sind ESD-empfindlich, d. h. gegen elektrostatische Entladungen, wie sie bereits beim Berühren der Anschlüsse auftreten können. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen! LED Leiterplatten nur im spannungslosen Zustand anschließen!

Bei Anschluss des LED Moduls auf Polarität achten!

Batterieanschluss

Die Inbetriebnahme sollte nur bei Temperaturen innerhalb der angegebenen Bereich erfolgen, insbesondere das Laden der Batterien bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann zur Schädigung der Batterien führen und wird daher von der Elektronik verhindert. Für die Nachvollziehbarkeit der Batterie-Lebensdauer bitte das Inbetriebnahme-Datum in das auf der Batterie vorgesehene Feld eintragen!

Taster/LED-Folien-Anschluss

Beim Wechsel von Taster/LED oder Leiterkarte bitte Markierung 1 auf der Leiterkarte und auf der Leiterbahnfolie beachten!

Bus connection

With central monitoring via the CGLine+ bus, bus connection is via the D1 and D2 terminals, whereby the terminals each exist twice and are bypassed on the device side to enable through-wiring.

LED-connection

The integrated supply electronics are suitable for the operation of various LED circuit boards. When switching on for the first time or after the network and battery have been disconnected or after a reset (test button pressed > 10 s) the electronics detect the circuit board used and set the correct parameters for operation. This initialisation process requires approx. 5 s.

LEDs are sensitive against electrostatic discharge. This can already happen by touching connections. Please take suitable electronic protective measures

Only connect in dead-voltage condition!


When connecting the LED module please observe the polarity!

Battery connection

Commissioning should only be carried out at temperatures within the specified range. Charging of the batteries at excessive or insufficient temperatures may damage batteries and is therefore prevented by the electronics. To fathom batteries life please note the startup date on the battery in the given data field!

Button/LED-foil-connection

Changing button/LED or printed circuit please see marker 1 on the printed circuit board and on the printed conductor!



- a Batterieanschluss / battery connection
- b Betriebswahlschalter s. Kapitel 6.2 / mode switch see chapter 6.2



Werkseinstellung / Default mode

Notlichtdauer 3 h / AUTO BT AN Duration 3 h / AUTO DT ON


- c LED-Anschluss / LED-connection
- d Testtaster-Anschluss / connection for test button
- e Busanschluss siehe Kapitel 7.1 / bus connection see chapter 7.1
- f Netzanschluss / mains connection

${\bf 4} \ {\bf Leuchtenaufbau} \ / \ {\bf Construction} \ {\bf of} \ {\bf Iuminaire}$

Style Variant 58011 LED CGLine+




Piktogrammhaube / Cover with legend



Gehäuseoberteil/ top enclosure

LED Leiste/ LED light strip



Leitungseinführung/ cable entry


Batterie/ battery

Leiterkarte mit Anschlüssen/ printed circuit board with connections


Befestigungslöcher / fixing holes


5 Maßbilder / Dimensional drawings


Style Variant 58011 LED CGLine+



Style Variant 58021 LED CGLine+








6 Installation, Inbetriebnahme / Installation, Operation



Halten Sie die für das Errichten und Betreiben von elektrischen Betriebsmitteln geltenden Sicherheitsvorschriften und das Gerätesicherheitsgesetz sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein!



For the mounting and operation of electrical apparatus, the respective national safety regulations as well as the general rules of engineering will have to be observed!




Die Haube an den Schnapphaken mit den Fingern eindrücken und nach oben abnehmen ①.

Mit einem geeigneten Schraubendreher an den Schnapphaken das Gehäuseoberteil lösen 2.

Leitungen einführen ③
und die Leuchte an den 4
Befestigungslöchern ④an Wand /
Decke befestigen.

Netz- und ggf. Busleitung anschließen.

Einstellungen der Betriebsart (Dip-Schalter, siehe Kap. 7) überprüfen.




Press the legend-cover at the snap hooks together and remove it 0.

Now loose the top enclosure at the snap hooks by the help of a corresponding screw driver 2.

Introduce cables ③ and install the luminaire to the wall/ceiling by fixing it at the 4 fixing holes ④. Connect mains cable and bus cable

Setting of operation mode (see chapter 7)




6.2 Einstellung der Betriebsart / Operation Mode

a. Notlichtbetriebsdauer / Duration of emergency lighting

Abbildung Codierung		Beschreibung
ON ON ON	00x	Notlichtdauer 1h.
ON ON ON	10x	Notlichtdauer 3h. (werkseitige Einstellung)
ON ON ON	01x	Notlichtdauer 8h.

Display	Encoding	Description
ON ON ON	00x	Duration of emergency lighting 1h.
ON ON ON	10x	Duration of emergency lighting 3h. (Default)
ON ON ON	01x	Duration of emergency lighting 8h.



gem./acc.to IEC 60598-2-22:2014

b. Autarker Betrieb – Zeitpunkt des Funktions- und Betriebsdauertests

Funktions-/ Betriebsdauertest

Ohne Anschluss der Leuchte an eine zentrale CGLine+ Überwachungseinrichtung startet der Funktionstest wöchentlich zu der Uhrzeit zu der die erste Inbetriebnahme bzw. der letzte Reset stattgefunden hat.

Der Zeitpunkt des Betriebsdauertests sollte immer so gewählt werden, dass die darauffolgende Phase der Batterieaufladung nicht in die Betriebszeit des Gebäudes fällt.

Die werkseitige Einstellung des Betriebsdauertests (BT) sieht vor, dass der erste BT automatisch 6 Monate + 12 Stunden nach der ersten Inbetriebnahme bzw. des letzten Resets erfolgt. Danach erfolgt genau 6 Monate nach dem letzten BT der nächste Test.

Anmerkung:

Dadurch, dass die Inbetriebname meist tagsüber erfolgt und der BT nach 6 Monaten + 12 Stunden daher in der Nacht stattfindet, soll vermieden werden, dass der Zeitpunkt des BTs in die Betriebszeit des Gebäudes fällt

b. Automatic operation - time of function test and duration test

Function / Duration test

Without connection of the luminaire to a CG-Line+ monitoring system, the function test is performed weekly at the time of the first commissioning or last reset.

The time of the duration test should always be specified so that the following phase of battery charging is not implemented during acitve times in the building.

The factory setting for the continuous operation test intends that the first duration test is carried out automatically 6 months + 12 hours after the first commissioning or last reset. Following that, the next test occurs precisely 6 months after the last duration test.

Note:

as commissioning is usually carried out during the day and the duration test therefore occurs (following 6 months + 12 hours) during the night, this should avoid the duration of the duration test falling within the operating time of the building.

ON ON ON	xx0	AUTO BT Funktion AUS der Betriebsdauertest (BT) muss manuell gestartet werden, wenn nach 12 Monaten kein BT ausgeführt wurde, wechselt die Betriebsanzeige von Grün auf Gelb
ON ON ON	xx1	AUTO BT Funktion AN (werkseitige Einstellung) der Betriebsdauertest wird 2x pro Jahr automatisch gestartet
		-

Eine Veränderung der Betriebsart muss durch ein kurzes Drücken (< 1 s) am Testtaster bestätigt werden. Nach einem Reset (Abklemmen von Netz + Batterie oder langes Drücken (>10 s)) werden die neuen Werte ebenfalls übernommen.

Sollte der Zeitpunkt auf diese Weise nicht auf Betriebsruhezeiten gelegt werden können, kann der automatische Betriebsdauertest bei CGLine+Leuchten deaktiviert werden. Dazu muss der Dipschalter 3 auf "Off" geschaltet werden. Der BT kann dann zum geeigneten Zeitpunkt per Testtaster (5 – 10 s gedrückt halten) manuell gestartet werden.

Sollte dieser Test nicht innerhalb von 12 Monaten gestartet werden, macht eine gelbe LED-Anzeige auf einen fälligen Test aufmerksam.


Blinkt die LED am Testtaster nach einem BT gelb, wurde der BT nicht bestanden. Die Batterie (Best. Nr. 400 71 353 667) ist auszutauschen. Dabei das Datum der Inbetriebnahme auf der neuen Batterie vermerken.

6.3 Dimmlevel

Einstellen der LED-Helligkeit im Netzbetrieb durch Betätigung des Prüftasters:

Programmiersequenz:

- Betätigung des Prüftasters für t< 1 s
- Nach erstmaligem Aufleuchten der LED kann nun die Helligkeit durch erneutes Betätigen des Prüftasters in 3 Stufen (100% / 30% / 10%) verändert werden. Bei jedem Tastendruck wird die Helligkeit um eine Stufe erhöht. Ist die höchste Stufe erreicht, wird wieder bei der Niedrigsten begonnen.



A modification of operating mode must be confirmed by pressing the test button < 1 s. After a reset (Disconnecting the mains supply and battery or via the test button (press and hold for > 10 s)) the new parameter will also be set.

If the time cannot be set to occur during idle operating times in this way, the automatic duration test can be deactivated with CGLine+luminaires. To implement this, switch the DIP switch 3 to ,Off'. The duration test can then be started manually at a suitable time with the test button (press and hold for $5-10\,\mathrm{s}$).

If this test is not started within 12 months, a yellow LED on the luminaire lights up to signal a due test.

When the LED at the test button blinks yellow after a DT this test failed. The battery has to be replaced (Order no. 400 71 353 667). Please note the date of the first commissioning of the new battery.

6.3 Dim-Level

Setting the brightness in mains mode by using the test button:

- Push the test-button for t < 1 s
- After the first flash of the LED the brightness can be altered by pushing the button again in 3 steps (100% / 30% / 10%). Every push of the button raises the brightness by 1 step. If the hightest step is reached it begins again with the lowest

7 TEST und Anzeigeeinheit

7 TEST button and display

a. Statusanzeigen / Status display

	Status			LED	
	Keine Störung No failure		•	grün leuchtet lights up green	
s e	Notlicht Modus Emergency mode		O	LED ist aus LED is off	
Betriebsmodus Operation mode	Nachlaufendes Notlicht Delay on mains return			blinkt 1 s grün, gelb im Wechsel blinks 1 s green, yellow in rotation	
etriebs	Funktionstest Function test		*	grün blinkt blinks green	
a o	Betriebsdauertest Duration test	*	grün blinkt blinks green		
	Leuchte blockiert Luminaire is blocked		*/*	blinkt 0,5 s grün, gelb im Wechsel blinks 0.5 s green, yellow in rotation	
۲	Ladestörung Charging failure	*	gelb blinkt langsam 0,5 Hz blinks yellow slow 0.5 Hz		
eldung	Funktionstest nicht be Function test failed	*	gelb blinkt langsam 0,5 Hz blinks yellow slow 0.5 Hz		
Fehlermeldung Failure indication	Betriebsdauertest nie Duration test failed	*		gelb blinkt langsam 0,5 Hz blinks yellow slow 0.5 Hz	
- 1	Leuchtmittel-Störung Lamp failure		*	gelb blinkt schnell 2 Hz yellow blinks fast 2 Hz	
	1-stündiger Notlichtbetrieb 1-h Emergency operation		*	rot / red	
	3-stündiger Notlichtbetrieb 3-h Emergency operation		*	gelb / yellow	Nach Betätigung
	8-stündiger Notlichtbetrieb 8-h Emergency operation			grün / green	des Test-Tasters für (t<1s)
			#/ ₩ ast alternation	red / yellow	After pushing the test button for
	Anzeige der Leuchtenadresse Display of Iuminaire address	[100er]	*	grün / green	(t < 1s)
iges ier		[10er]	*	gelb / yellow	
Sonstiges Other		[1er]	*	rot / red	
65	Betriebsdauertest nicht möglich, da Batterie noch nicht voll		*	rot für 1s nach dem der Taster gelöst wurde	
	Duration not possible because battery partly charged			red for 1 s after button was pushed	
	Reset der Leuchte Reset of luminaire		*/*	0,5 s grün, 0,5 s rot 0,5 s green, 0,5 s red	
	Kein Betriebsdauertest in den letz- ten 12 Monaten ausgeführt No duration test during the last 12 month		•	gelb / <i>yellow</i>	

Wichtigste Anzeigen am Testtaster/ Important displays with the testbutton

> Auch bei zu geringer Umgebungstemperatur, siehe Spezifi kationen unter 8.

If ambient temperature is too low, see specification 8.

Batterie ist auszutauschen
Bestell Nr. 400 71 353 667
Exchange battery
Order No. 400 71 353 667

Farbe gelb: Mischfarbe aus den Farben grün und rot Colour yellow: a mixed colour from green and red

Legende / Legend

- LED Leuchtet / LED Lighting
- O LED leuchtet nicht / LED is off
- ◆ LED blinkt langsam / blinks slow 0,5 Hz / 1 Hz
- ★ LED blinkt schnell / blinks fast 2 Hz

b. Tasterfunktionen / Function of the button

Dauer des Tastendrucks [s] Duration pressing button [s]	Funktion / Function
< 1	Anzeige der Notlichtbetriebsdauer / Display of emergency operating time Anzeige der Leuchtenadresse / Display of luminaire address Einstellung des Dimm-Level / Setting the dim-level
1-5	Funktionstest starten / start function test
5- 10	Betriebsdauertest starten / stoppen / Start / stop duration test
10-20	Reset der Leuchte / Reset of the luminaire

7.1 Überwachungseinrichtung CGLine+

Die Leuchten Style Variant 28011/28021 CGLine+ sind für den Anschluss an eine zentrale CGLine+ Überwachungseinrichtung. Jeder Leuchte der Leuchtenserie CGLine+ ist eine individuelle, unverwechselbare Identifikationsnummer mit 6 Ziffern zugeordnet.

Diese ID-Nummer muss für spätere Konfigurationsarbeiten in den Installationsplan übertragen werden. Dazu dient der abziehbare ID-Aufkleber in der Leuchte.

An eine zentrale CGLine+ Überwachungseinrichtung können maximal 4 Busleitungen (2-adrig) mit jeweils bis zu 100 Leuchten angeschlossen werden

Die max. Datenleitungslänge beträgt je Strang bei 0.5 mm²: 330 m / 1.0 mm²: 660 m /

1,5 mm²: 1000 m

Busspannung: 22,5VDC Max.Spg.-Abfall: 13VDC Busstrom 400mA

Als Datenleitung kann eine ungeschirmte, 2-adrige Leitung in freier Bus-Topologie zum Einsatz kommen.

Jede an der Daten-Bus-Leitung angeschlossene Leuchte wird vom CGLine+Web-Controller automatisch erkannt. Der CGLine+Web-Controller kann den angeschlossenen Leuchten eine Kurzadresse zuweisen, die über die drei LEDs an der Leuchte abgefragt werden kann.

Weitere Informationen zur Adressierung siehe Betriebsanleitung der zentralen CGLine+ Überwachungseinrichtung.

7.1 Luminaire monitoring CGLine+

The Style Variant 28011/28021CGLine+ luminaires are prepared for connection to a central CGLine+ luminaire monitoring. An individual, distinct identification number (6 characters) is assigned to every luminaire in the CGLine+ luminaire series.

This ID number must be transferred to the installation plan for subsequent configuration work. The removable ID sticker in the luminaire can be used for this.

To central CGLine+ monitoring system maximum 4 bus cables (2-core) with up to 100 luminaires each can be connected. The max. data line length per line is

0.5 mm²: 330m / 1.0 mm²: 660m /

1.5 mm²: 1000m

Bus voltage: 22,5VDC
Max.voltage drop: 13VDC
Bus current 400mA

An unscreened, 2-core cable with free bus topology can be used as a data cable.

Each of the luminaires connected to the data bus cable is automatically recognised by the CGLine+ web controller. The CGLine+ web controller can assign a short address to the connected luminaires, which can be polled via the three LEDs on the luminaire

For more information regarding addressing please see operating instructions of a the central CG-Line+ monitoring system.

8 Technische Daten

8 Technical Data

Anschlussspannung Power input	220-240 V AC, 50/60 Hz
Gehäusematerial Housing material	Polycarbonat (850° C glühdrahtbeständig) Polycarbonate (850 ° C glow wire resistant)
Gehäusefarbe Housing colour	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Light grey, sim. RAL 7035
Lichtstrom phiE/phiNenn am Ende der Nennbetriebsdauer Luminous flux phiE/phiNenn at the end of rated operating time	100 % bei 1 h; 70 % bei 3 h; 25 % bei 8 h 100 % at 1 h; 70 % at 3 h; 25 % at 8 h
Leuchtmittel Light source	3 x HighPower LEDs
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung) Power consumption mains operation (apparent/effective power)	7 VA / 6,6 W
Schutzklasse Insulation class	II
Schutzart nach EN 60529 Protection category acc. to EN 60529	IP41 (mit optionalem Zubehör IP54) IP41 (with accessories for IP54 option)
Zulässige Umgebungstemperatur Permissable ambient temperature	+5 °C +35 °C
Anschlussklemmen Terminals	Durchgangsverdrahtung Netz (L,L', N, PE) bis 2,5 mm² (max. 6 A) Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm² Through-wiring from mains (L,L', N, PE) up to 2.5 mm² (max. 6 A) CGLine+ bus through-wiring up to 1.5 mm²
Batterie Battery	Lithium-lonen 3,7 V / 4000 mAh m. Mehrfach Schutzbeschaltung Lithium-lonen 3.7 V / 4000 mAh with multiple protection circuit
Gewicht Weight	58011 0,7 kg 58021 0,8 kg

9 Wartung / Instandhaltung

Halten Sie die für Instandhaltung, Wartung und Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln geltenden Bestimmungen ein!

Im Fall von Rücksendungen benötigen Sie von uns eine RMA- Nummer. Entnehmen Sie bitte weitere Infos hierzu unserer Internetseite www.ceag.de! Für Ersatzleuchtmittel kontaktieren Sie bitte info-n@ceag.de.

10 Entsorgung / Recycling

Beachten Sie bei der Entsorgung defekter Geräte die güttigen Vorschriften für Recycling und Entsorgung. Kunststoffteile sind mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Der in der Leuchte eingebaute Lilon-Akku ist- entsprechend der EU-Richtlinie

2006/66/EG- beim Wechsel an den Vertreiber oder an einen zugelassenen Entsorger zurück zu geben und darf nicht selbst entsorgt werden!

9 Servicing / Maintenance

Observe the relevant national regulations applying to the maintenance, servicing and check-ing of electrical apparatus!

In case of returns you need a RMA- number from us. For further information see www.ceag.de!
Contact info-n@ceag.de for replacement of light source

10 Disposal / Recycling

When disposing of defective devices, comply with valid regulations for recycling and waste disposal. Plastic parts are marked with corresponding symbols.

The Lilon battery integrated in the luminaire must be returned to the seller or an approved disposal location and must not be disposed of by the customer, in accordance with the 2006/66/EC directive.

Eatons Ziel ist es, zuverlässige, effiziente und sichere Stromversorgung dann zu bieten, wenn sie am meisten benötigt wird. Die Experten von Eaton verfügen über ein umfassendes Fachwissen im Bereich Energiemanagement in verschiedensten Branchen und sorgen so für kundenspezifische, integrierte Lösungen, um anspruchsvollste Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Wir sind darauf fokussiert, stets die richtige Lösung für jede Anwendung zu finden. Dabei erwarten Entscheidungsträger mehr als lediglich innovative Produkte. Unternehmen wenden sich an Eaton, weil individuelle Unterstützung und der Erfolg unserer Kunden stets an erster Stelle stehen. Für mehr Informationen besuchen Sie **www.eaton.de**.

Ihre Ansprechpartner finden Sie unter www.ceag.de.

At Eaton, we're energized by the challenge of powering a world that demands more. With over 100 years experience in electrical power management, we have the expertise to see beyond today. From groundbreaking products to turnkey design and engineering services, critical industries around the globe count on Eaton.

We power businesses with reliable, efficient and safe electrical power management solutions. Combined with our personal service, support and bold thinking, we are answering tomorrow's needs today. Follow the charge with Faton Visit eaton.eu.

You will find your contact partner at www.ceag.de.

Eaton

EMEA Headquarters Route de la Longeraie 7 1110 Morges, Switzerland Eaton.eu

CEAG Notlichtsysteme GmbH

Senator-Schwartz-Ring 26 59494 Soest, Germany Tel.: +49 (0) 2921 69-870 Fax: +49 (0) 2921 69-617 E-mail: info-n@eaton.com

E-mail: info-n@eaton.co Web: www.ceag.de

© 2015 Eaton Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany Publikations-Nr. IB451057ML Bestell-Nr. 40071860279(B) January 2017

